

12U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,08 cm) djupt skåp - med gångjärnsupphängning

Produkt ID: RK1224WALHM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med den här 12U-servern eller nätverksrackskåpet i ett säkert skåp med bakre gångjärnsupphängd dörr för lätt åtkomst till utrustningen. Skåpet har justerbart monteringsdjup från 6,1 till 50,04 cm för att garantera en stadig förvaringslösning för din väggmonterade utrustning.

För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Det väggmonterade skåpet är gångjärnsupphängt för att underlätta åtkomst till utrustning och kablar. Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du ändra gångjärnets riktning så att skåpet svänger ut från vänster eller höger efter behov.

12U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbtösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade

skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghäng din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- 12U RACKSKÅP 4 STOLPAR: Vägghängat serverrack med justerbart monteringsdjup på 6,0 cm till 50,8 cm är perfekt för installation av nätverksswitchar, patchpaneler och annan rackmonterad utrustning i ditt lager, hem/kontor, butik eller serverrum
- Problemfri åtkomst med gångjärnsupphängt skåp.
- Lätt installation av utrustningen med justerbara monteringsskenor
- Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
- Maximal anpassning genom att växla monteringsskenorna mellan fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Vägghängbar	Ja
Hylltyp	4 stag

Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Inbyggd kabelhantering
	Jordningsklack(ar)
	Ships Fully Assembled
	U-markeringar
	Kan monteras på väggen
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Gångat hål
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]

Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar

Utseende		
	Färg	Svart
	Främre dörr	Stålnät
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
	Sidopaneler	Stålnät
	Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
	Bakre dörr	Stål
	Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås

Product
Measurements

Inre bredd	23.4 in [59.5 cm]
Inre djup	25.7 in [65.2 cm]
Produktlängd	25.6 in [65.1 cm]
Produktbredd	23.7 in [60.1 cm]
Produkthöjd	25.1 in [63.7 cm]
Produktvikt	82.5 lb [37.4 kg]
Maximalt monteringsdjup	19.7 in [50 cm]
Minsta monteringsdjup	2.4 in [6 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	26.7 in [67.9 cm]
Package Width	28.4 in [72.2 cm]
Paketets höjd	29.0 in [73.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	89.0 lb [40.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
	1 - 1U hylla
	1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
	50 - 12-24 korgmuttrar
	50 - 12-24 skruvar
	2 - dörrnycklar
	2 - nycklar till sidopanel

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.