

Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur

N° de produit: RK1232WALHM



Cette armoire réseau ou serveur 12U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310 au mur, dans un boîtier sécurisé qui dispose d'une porte arrière articulée pour faciliter l'accès à votre équipement. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage ajustable de 7,6 cm à 81,2 cm pour offrir une solution de stockage robuste à votre équipement monté en rack.

Pour garantir la stabilité de votre équipement le plus lourd, ce rack offre une solution de montage à quatre montants. Il prend en charge un poids plus élevé par unité que les racks à deux montants, avec une capacité de charge totale allant jusqu'à 90 kg.

Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

Le rack réseau à montage mural facilite l'accès à votre équipement et au câblage grâce à une charnière arrière qui permet d'ouvrir le boîtier. En tournant le boîtier de 180 degrés lors de l'installation, vous pouvez inverser la direction de la charnière de sorte que le boîtier peut s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit, selon vos préférences.

L'armoire réseau 12U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Cette armoire serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Grâce à sa profondeur de 53 cm, celui-ci optimise la compatibilité avec votre équipement montable en rack plus profond. Grâce à sa profondeur de 81,2 cm, le boîtier rack serveur optimise la compatibilité avec votre équipement montable en rack plus profond.

Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.

Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.

Le modèle RK1232WALHM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
- Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

### Spécifications techniques

- Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
- Accès facilité avec une armoire à charnières
- Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
- Installez facilement votre équipement avec des rails de montage ajustables
- Abrite votre équipement montable en rack profond avec une profondeur de montage jusqu'à 24"

---

#### Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Gestion des câbles intégrée
	Patte(s) de mise à la terre
	Livré complètement assemblé
	Marquage U
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Quatre ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Orifice fileté
	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

Performance

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
----------	--

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible



Type de panneau latéral	Maille d'acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrouillage sécurisé à clé

---

Product Measurements

Largeur interne	23.4 in [59.5 cm]
Profondeur interne	33.4 in [84.8 cm]
Longueur du produit	33.6 in [85.4 cm]
Largeur du produit	24.0 in [61.0 cm]
Hauteur du produit	25.2 in [64.0 cm]
Poids du produit	99.7 lb [45.1 kg]
Profondeur de montage maximal	23.8 in [60.5 cm]
Profondeur de montage minimale	2.4 in [60 mm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Package Length	25.2 in [64.0 cm]
Package Width	35.0 in [89.0 cm]
Package Height	30.9 in [78.5 cm]
Poids brut	130.4 lb [59.0 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Boîtier mural
-----------------------	---------------



Étagère 1U

Rouleau d'attaches auto-agrippantes

Écrous cage 12-24

Vis 12-24

Clés de porte

Clés pour panneaux latéraux

Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

