

## Gabinete Rack de Pared para Servidores 12U 19" 4 Postes y Estante 1U - Rack de Servidores de Montaje en Pared con Bisagra - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK1232WALHM



Este gabinete rack 12U para servidores o redes le permite montar su equipo compatible con EIA-310 en la pared, en un armario seguro que tiene una puerta trasera con bisagras para facilitar el acceso a su equipo. El armario cuenta con una profundidad de montaje ajustable de 3 a 23.8 pulgadas para proporcionar una solución de almacenamiento robusta para su equipo de montaje en bastidor.

Para proporcionar una estabilidad segura a sus equipos más pesados, este rack ofrece un montaje de 4 postes, soportando una mayor capacidad de peso por U que los racks de 2 postes y soportando una capacidad de carga total de hasta 200lb. (90 kg).

Ahorre un valioso espacio en el suelo montando el armario en la pared. El diseño de montaje en pared convierte a este armario en la solución ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en su aula, tienda minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye un estante de 1U que le ofrece una superficie estable para colocar equipos que no se pueden montar en rack o para almacenar sus herramientas.

El rack de red de montaje en pared facilita el acceso a sus equipos y cableado, con una bisagra trasera que gira el armario separándolo de la pared. Al girar el armario 180 grados en el momento de la instalación, puede invertir la dirección de la bisagra para que el armario pueda abrirse desde la izquierda o la derecha, según prefiera.

El armario de red 12U cuenta con una puerta frontal extraíble y reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de liberación rápida, para que pueda acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel de este rack cuenta con un cierre independiente, lo que garantiza la seguridad de su equipo.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye un rollo de 3 metros de tiras autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para

los cables de cualquier equipo de montaje en racks.

Este gabinete rack para servidores cuenta con una construcción de acero de alta resistencia, con puertas con cerradura en todas las entradas. El gabinete tiene una profundidad de 33.4 pulgadas para maximizar la compatibilidad con sus equipos de montaje en bastidor más profundos.

Para garantizar que sus equipos funcionen a una temperatura óptima, el rack/gabinete para servidores favorece la refrigeración pasiva. Cuenta con puertas de malla y paneles superior e inferior ventilados para un máximo flujo de aire.

Para un montaje sencillo y robusto, los orificios de montaje del rack están colocados a una distancia de 16 pulgadas entre sí, por lo que puede fijarlo de forma segura a una pared utilizando montantes de pared.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Monte el servidor y el equipo de red a ras de la pared en zonas con espacio limitado, como tiendas de tecnología o centros de reparaciones.
- Instale el rack en el entorno de una oficina pequeña, donde no cabe un rack de tamaño completo
- Organice el cableado o los equipos en su gabinete de red, de cableado, back office o IDF

## Características

- **ARMARIO RACK 12U DE 4 POSTES:** Su profundidad de montaje ajustable (6-60.9cm) es ideal para instalar conmutadores de red, paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Diseño de bastidor abatible, cerrado y bloqueable a 180° con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Cierre flexible con puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** Diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad con una capacidad de peso máxima de 90kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El gabinete de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y un rollo de cinta de gancho y felpa - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

- **DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN:** El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta cuatro ventiladores opcionales de 120mm

---

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Gestor de cables integrado
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Agujero roscado
	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

---

Observaciones / Requisitos

Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

---

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.4 in [59.5 cm]
Profundidad Interna	33.4 in [84.8 cm]
Longitud del Producto	33.5 in [85.1 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	25.2 in [64.0 cm]
Peso del Producto	99.4 lb [45.1 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	24.0 in [60.9 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	2.4 in [6 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	35.2 in [89.5 cm]

Ancho de la Caja	25.2 in [64.0 cm]
Altura de la Caja	30.6 in [77.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	125.7 lb [57.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
	1 - bandeja 1U
	1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
	50 - tuercas enjauladas 12-24
	50 - tornillos 12-24
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.