

## Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas

ID del Producto: RK1236BKF



Este rack de servidores ofrece 12U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de peso de hasta 800 kg.

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 740mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su equipo.

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de mantenerlo seguro.

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente los gastos de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho

contenedor para montar el armario en una fecha posterior.

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a las puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte superior de su rack.

El modelo RK1236BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Solución perfecta para talleres de tecnología y centros de reparación con espacio limitado y equipos montables en los que se requiere seguridad
- Ideal para servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de armario
- Equipo de montaje en bastidor para emisión en sala de edición de audio/vídeo o estudio de radio o televisión
- Una gran solución para el aula de la universidad, donde sólo se necesita un equipo de montaje en bastidor limitado, pero la seguridad sigue siendo importante

## Características

- PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Armario rack para servidores 12U de 19" de 4 columnas con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 4,5 cm a 75,9 cm - Compatible con servidores/conmutadores/vídeo /AV y otros equipos de red
- FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE: Se envía compacto y en paquete plano para evitar daños y facilitar la

instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El rack para servidores sólo mide 73,4cm de altura

- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y extraíbles con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 columnas con capacidad de peso de 800kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye hardware de montaje en rack, como 20 tuercas enjauladas/tornillos M6, arandelas de copa de PVC - Puertas delanteras/traseras y paneles laterales Llaves, 2 llaves Allen - Ruedas y patas niveladoras
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este armario para servidores informáticos 25U está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

#### Rendimiento

Weight Capacity (Stationary with	1764.0 lb [800 kg]
----------------------------------	--------------------

Leveling Feet)

Weight Capacity for Racks (Rolling) 330.8 lb [150 kg]

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Aluminio
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible

---

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.6 in [60 cm]
Profundidad Interna	29.1 in [74 cm]
Longitud del Producto	35.4 in [90.0 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	26.1 in [66.3 cm]
Peso del Producto	96.0 lb [43.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.1 in [73.8 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
Altura con Ruedas	28.9 in [73.4 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	38.2 in [97.0 cm]
Ancho de la Caja	28.3 in [72.0 cm]
Altura de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	118.0 lb [53.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	3 - Panel Inferior
	2 - Panel y Marco Lateral
	1 - Panel Superior
	4 - Llave Cruz
	8 - Esquineros de Plástico
	4 - Ruedas
	4 - Patas Ajustables
	2 - Juego de llaves
	20 - Tuercas Enjauladas M6
	20 - Tornillos M6
	2 - Llave Allen
	1 - Kit de Tornillos de Ensamble

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.