

Armario Rack para Servidores 12U 19" 4 Columnas - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Carriles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK1236BKF



Este rack para servidores proporciona 12U de espacio de almacenamiento en un armario seguro y elegante para guardar dispositivos de montaje en rack de 19" compatibles con EIA-310, como servidores Dell, HP e IBM, junto con equipos de telecomunicaciones y A/V. El bastidor crea una solución de almacenamiento robusta que soporta una capacidad de carga total de 800kg (1763.7 libras).

Con los carriles de montaje ajustables puede cambiar fácilmente la profundidad de los carriles hasta 740mm. Estos carriles garantizan que el armario sea ampliamente compatible con sus equipos estándar montables en rack. La profundidad añadida también proporciona soporte para la gestión adicional de cables y alimentación detrás de su equipo.

El rack cuenta con puertos cepillados en los paneles del techo y del suelo que le permiten pasar fácilmente el cableado hacia el interior y el exterior del armario, para una gestión discreta del cableado. Los paneles del suelo y del techo también se pueden quitar, lo que le permite personalizar su configuración, y el bastidor cuenta con orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección.

Para asegurarse de que tiene una visibilidad completa de su equipo mientras lo guarda de forma segura, este rack cuenta con una elegante ventana de cristal en la puerta frontal. La puerta de cristal queda muy bien en cualquier sala de servidores, y le da la libertad de supervisar claramente los equipos sin la molestia de tener que abrir el rack.

El rack también cuenta con paneles laterales extraíbles con mecanismos de cierre rápido con cerraduras independientes que le permiten acceder fácilmente a su equipo sin dejar de mantenerlo seguro.

El armario viene en una caja plana para reducir el volumen de envío, lo que reduce significativamente sus costes de envío. Además, debido a que el rack está empaquetado de manera eficiente, puede

almacenar fácilmente el armario, para su despliegue en una fecha posterior.

El armario cuenta con ruedas que garantizan un acceso sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, al tiempo que facilitan la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del bastidor se ajustan a las puertas estándar, lo que le da la libertad de desplazar su bastidor de servidores a otras salas.

La puerta trasera del rack es de malla, y la puerta delantera de cristal está ventilada, trabajando juntas para aumentar el flujo de aire y proporcionar una refrigeración pasiva que es rentable y garantiza que su equipo funcione a una temperatura óptima.

El panel superior del techo cuenta con orificios de ventilación cuadrados compatibles con tuercas enjauladas, que proporcionan puntos de montaje que le permiten añadir equipos adicionales en la parte superior de su rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Solución perfecta para talleres de tecnología y centros de reparación con espacio limitado y equipos montables en los que se requiere seguridad
- Ideal para servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de armario
- Equipo de montaje en bastidor para emisión en sala de edición de audio/vídeo o estudio de radio o televisión
- Una gran solución para el aula de la universidad, donde sólo se necesita un equipo de montaje en bastidor limitado, pero la seguridad sigue siendo importante

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Armario rack para servidores 12U de 19" de 4 columnas con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 4,5 cm a 75,9 cm - Compatible con servidores/conmutadores/vídeo /AV y otros equipos de red
- **FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE:** Se envía compacto y en paquete plano para evitar daños y facilitar la instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El rack para servidores sólo mide 73,4cm de altura
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y extraíbles con parte

superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 columnas con capacidad de peso de 800kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye hardware de montaje en rack, como 20 tuercas enjauladas/tornillos M6, arandelas de copa de PVC - Puertas delanteras/traseras y paneles laterales Llaves, 2 llaves Allen - Ruedas y patas niveladoras

- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este armario para servidores informáticos 25U está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Aluminio
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.6 in [60 cm]
Profundidad Interna	29.1 in [74 cm]
Longitud del Producto	35.4 in [90.0 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	26.1 in [66.3 cm]
Peso del Producto	96.0 lb [43.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.1 in [73.8 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
Altura con Ruedas	28.9 in [73.4 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
---------------------------------	----

Longitud de la Caja	38.2 in [97.0 cm]
Ancho de la Caja	28.3 in [72.0 cm]
Altura de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	118.0 lb [53.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	3 - Panel Inferior
	2 - Panel y Marco Lateral
	1 - Panel Superior
	4 - Llave Cruz
	8 - Esquineros de Plástico
	4 - Ruedas
	4 - Patas Ajustables
	2 - Juego de llaves
	20 - Tuercas Enjauladas M6
	20 - Tornillos M6
	2 - Llave Allen
	1 - Kit de Tornillos de Ensamble

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.