

Armoire Rack Serveur 12U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, Rack Réseau pour Bureau/Domicile avec Roulettes et Rails de Montage Ajustables

N° de produit: RK1236BKF



Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 12 unités de rack (12U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 736 mm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans

compromettre la sécurité de l'installation.

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation avec un espace limité et un équipement montable qui ont besoin de sécurité
- Idéale pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, l'équipement de réseau et les consoles d'armoire
- Équipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio/vidéo
- Solution remarquable pour les salles de classe d'université, où seule une quantité limitée d'équipement monté en rack est nécessaire, mais où la sécurité reste importante

## Spécifications techniques

- PROFONDEUR ADJUSTABLE : Coffret rack 19" à 4 montants 12U avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 14,4 à 73,8cm; Le rack informatique est compatible avec divers serveurs/switchs/données/vidéo/AV et d'autres équipements IT de réseau
- EXPÉDITION ET ASSEMBLAGE FACILES : L'armoire 12U est livrée compacte/emballée à plat pour

éviter les dommages/faciliter l'installation; Comprend des roulettes/pieds de nivellement; L'armoire de stockage de serveurs domestiques mesure 73,4 cm de hauteur

- **CONCEPTION ET VENTILATION** : L'armoire possède une porte/des panneaux latéraux verrouillables/amovibles avec une partie supérieure ventilée; Armoire 19" à 4 poteaux avec une capacité de poids de 800 kg (stationnaire); L'armoire est conforme EIA/ECA-310-E
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack comprend le matériel de montage du rack et de l'équipement, tel que 20 vis/écrous à cage M6, rondelles en PVC; Portes avant/arrière/panneaux latéraux Clés, 2x clés allen; Matériel d'assemblage; Roulettes/pieds de nivellement
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette armoire serveur 12U est soutenue à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Marquage U
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

#### Performance

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
---	--------------------

Weight Capacity for Racks (Rolling) 330.8 lb [150 kg]

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier avec fenêtre en verre
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Aluminium
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible

---

Product Measurements

Largeur interne	23.6 in [60 cm]
Profondeur interne	29.1 in [74 cm]
Longueur du produit	35.4 in [90.0 cm]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	26.1 in [66.3 cm]
Poids du produit	96.0 lb [43.5 kg]
Profondeur de montage maximal	29.1 in [73.8 cm]
Profondeur de montage minimale	5.7 in [14.4 cm]
Hauteur avec roulettes	28.9 in [73.4 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	38.2 in [97.0 cm]
Package Width	28.3 in [72.0 cm]
Package Height	13.0 in [33.0 cm]
Poids brut	118.0 lb [53.5 kg]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	3 - Panneau inférieur
	2 - Panneau latéral et cadre
	1 - Panneau supérieur
	4 - Traverse
	8 - Capuchons d'angle en plastique
	4 - Roulettes
	4 - Pieds réglables
	2 - Jeux de clés
	20 - Écrous cage M6
	20 - Vis M6
	2 - Clé Allen
	1 - Kit de vis de montage

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis