

12U 29" nedmonterbart serverskåp med hjul

Produkt ID: RK1236BKF



Serverhyllan har 12U förvaringsutrymme i ett slimmat och säkert skåp för förvaring av EIA-310-kompatibla 19" hyllmonterbar utrustning som till exempel Dell-, HP- och IBM-servrar tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Hyllan är en robust förvaringslösning som stöder upp till totalt 800 kg.

Hyllan är designad med olika funktioner som gör att du enkelt kan inkorporera mycket utrustning.

Med justerbara monteringskenor kan du enkelt ändra skendjupet till upp till 736 mm. Dessa skenor garanterar att skåpet har brett stöd för din hyllmonterbara standardutrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Hyllan har borstportar på tak- och golvpanelerna så att du enkelt kan dra kablar till insidan och utsidan av skåpet för diskret kabelhantering. Golv- och takpanelerna kan dessutom tas bort så att du kan anpassa din uppställning och hyllan har jordningskontakter så att du kan jorda din utrustning för extra skydd.

För att garantera full synlighet av din utrustning samtidigt som den är inlåst har hyllan ett elegant glasfönster på framdörren. Glasdörren passar bra i alla serverrum och ger dig friheten att enkelt övervaka utrustningen utan att behöva öppna hyllan.

Hyllan har dessutom löstagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningssystemer så att du får enkel åtkomst till din utrustning samtidigt som den är säker.

Skåpet levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket reducerar dina fraktkostnader signifikant. Och eftersom hyllan är effektivt packad kan du enkelt förvara skåpet för senare användning.

Skåpet har hjul för problemfri åtkomst till utrustning monterad på baksidan och enkel rörlighet runt omkring i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

Hyllans bakdörr har nät och glasdörren på framsidan är ventilerad och tillsammans arbetar de för att öka luftflödet och ge passiv kylning som är kostnadseffektiv och ser till att din utrustning har optimal temperatur.

Takpanelen har fyrkantiga ventileringshål som är kompatibla med korgmuttrar, vilket ger monteringspunkter så att du kan lägga till extra utrustning ovanpå hyllan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat utrymme och monterbar utrustning där säkerhet behövs
- Idealisk för hyllmonterade servrar, KVM-switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler
- Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio
- En perfekt lösning för föreläsningssalen där inte jättemycket hyllmonterbar utrustning behövs men säkerheten ändå är viktig

Funktioner

- **HÅLLA UTRUSTNINGEN SVAL OCH SÄKER:** Det här AV-rackskåpet låser tätt medan ordentlig ventilation främjar passiv kylning för att hålla din serverrumsutrustning vid en optimal temperatur
- **MAXIMERA RÖRLIGHETEN:** Du kan flytta det här 12U-nätverksracket när du vill eftersom det kan transporteras utan problem tack vare dess kraftiga hjul och därefter monteras snabbt
- **BEKVÄM TILLGÄNGLIGHET:** Det här ljud-/videoskåpet har en dörr i mörkt glas så att du kan se din utrustning även när den är låst
- **STANDARDKOMPATIBILITET:** Det här 19-tums datorskåpet är kompatibelt med standardiserad rackmonterbar utrustning, t.ex. servrar och KVM-switchar, och har ett justerbart monteringsdjup på upp till 29 tum.
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här rackskåpet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Hjul (medföljer)
	Enkel montering
	Jordningsklack(ar)
	Nivåfötter
	U-markeringar
Profil monteringsskenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Utseende

Färg	Svart
Främre dörr	Stål med glasfönster
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Aluminium
Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stålnät

Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr

Product
Measurements

Inre bredd	23.6 in [60 cm]
Inre djup	29.1 in [74 cm]
Produktlängd	35.4 in [90.0 cm]
Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöjd	26.1 in [66.3 cm]
Produktvikt	96.0 lb [43.5 kg]
Maximalt monteringsdjup	29.1 in [73.8 cm]
Minsta monteringsdjup	5.7 in [14.4 cm]
Höjd med hjul	28.9 in [73.4 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Paketets längd	38.2 in [97.0 cm]
Paketets bredd	28.3 in [72.0 cm]
Paketets höjd	13.0 in [33.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	118.0 lb [53.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3 - Underpanel
	2 - Sidopanel och ram
	1 - Överpanel
	4 - Tvärstag
	8 - Hörnskydd i plast
	4 - Hjul

4 - Justerbara fötter

2 - Nycklar

20 - M6 korgmuttrar

20 - M6 skruvar

2 - Insexnyckel

1 - Paket med monteringsskruvar

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.