

12U Desktop Rack - 12U-Rack - Audio-Video-Rack - Computer-Rack - Open Rack - Rack  
19 12U - Laborgestell - Rack für Computer - Rack für PC mit 2 Pfosten

Produkt-ID: RK12OD



Das offene 12U-19-Zoll-Desktop-Rahmengehäuse mit 2 Pfosten RK12OD ist die perfekte Montageoption für kleinere Audio-/Video- und IT-Geräte, wenn der Platz begrenzt und kein Vollgrößenschrank erforderlich ist. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das freistehende 12U-Rack in kompakter Leichtbauweise ist bestens geeignet für die Installation auf oder in der Nähe Ihres Schreibtischs. Die eingebauten Geräte sind so immer gut zugänglich. Dieses leichte 2-Pfosten Rack wurde nach EIA-Rack-Montage-Standards hergestellt und umfasst eine Packung von 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern, sodass Sie direkt bis zu fünf Geräte in das Rack einbauen können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Setzen Sie Patchpanels, Netzwerkschalter und Router für kleinere Netzwerke oder Heimnetzwerke bzw. IT-Büros für einen bequemen Zugang zu Ihren Geräten ein
- Montieren Sie KVMs und Computer-/Serversysteme ordentlich im Rack oder neben Ihrem

## Schreibtisch

- Bauen Sie AV-Ausrüstung, wie Rundfunk-/Verteilergeräte, Switches oder Extender in das Rack ein

## Merkmale

- Mit 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern für die Montage von Geräten
- Leicht aufzubauen
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Leichtbauweise für den einfachen Standortwechsel
- Entspricht den EIA-Standards

---

## Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Einfache Montage
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

## Leistung

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

---

## Product



## Measurements

Produktlänge	11.5 in [29.2 cm]
Produktbreite	19.8 in [50.3 cm]
Produkthöhe	23.1 in [58.6 cm]
Produktgewicht	5.6 lb [2.6 kg]
Max. Montagetiefe	13.5 in [34.3 cm]

---

## Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Package Length	24.0 in [61.0 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	3.9 in [9.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.8 lb [3.1 kg]

---

## Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - 12U Vertikalsäule
	2 - Stellfüße
	1 - Grundhalterung
	8 - Montageschrauben
	20 - M5-Schrauben
	20 - M5-Käfigmuttern
	4 - Gummifüße

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

