

12HE wandmontage Server Rack - bis zu 40,6cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Produkt-ID: RK12WALHM



Mit diesem 12HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren, das hinten über ein Scharnier für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte verfügt. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 5 bis 40,6 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.

Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.

Der 12HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbar und umdrehbare Vorderklappe und entfernbar Seitenpaneele mit Schnellriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen

Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Der RK12WALHM wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Merkmale

- Sparen Sie Platz durch die Wandmontage Ihrer Server und Netzwerkgeräte
- Wird vollständig montiert geliefert und enthält einen 1HE-Regalboden und einen 3-Meter-Klettverschluss-Kabelbinder
- Problemloser Zugang dank schwenkbarem Schrank
- Installieren Sie Ihre Geräte einfach mit verstellbaren Montageschienen
- Sichern Sie Ihre geschäftskritischen Geräte mit einem versperrbaren Gehäuse

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Ja

Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Integrierte Kabelführung Erdungsöse(n) Wird vollständig montiert geliefert U-Markierungen Wandmontage mit Zugriff durch Scharniere auf der Rückseite
Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern) Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht



Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahl
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss

Product Measurements

Interne Breite	23.4 in [59.5 cm]
Interne Tiefe	21.5 in [54.5 cm]
Produktlänge	21.7 in [55.0 cm]
Produktbreite	24.0 in [61.0 cm]
Produkthöhe	25.2 in [64.0 cm]
Produktgewicht	63.9 lb [28.9 kg]
Max. Montagetiefe	15.7 in [40 cm]
Min. Montagetiefe	2.4 in [60 mm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	24.6 in [62.5 cm]
Package Width	26.6 in [67.5 cm]
Package Height	28.3 in [72.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	72.2 lb [32.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Gehäuse für die Wandmontage
	1HE-Einschub
	Rolle von Klettverschluss-Befestiger
	12-24 Käfigmuttern



12-24 Schrauben

Türschlüssel

Seitenwandschlüssel

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

