

12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 40,6 cm - scharnierende behuizing

Productcode: RK12WALHM



Met deze 12U server- of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren, in een veilige behuizing met een scharnierdeur aan de achterkant voor eenvoudige toegang tot uw apparatuur. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 5 tot 40,6 cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Het aan de wand te monteren netwerk rack vereenvoudigt toegang tot uw apparatuur en kabels gemakkelijk, dankzij een scharnier aan de achterkant waardoor de behuizing van de wand kan worden gedraaid. Door de behuizing 180° gedraaid te installeren, kunt u de draairichting van het scharnier omkeren zodat de behuizing van links of rechts, afhankelijk van uw voorkeur, kan worden geopend.

De 12U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK12WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
- Wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief een 1U schap en een 3 meter lange klittenbandkabelbinder
- Scharnierdeuren voor probleemloze toegang tot de kast
- Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails
- Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja

Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	12U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Geïntegreerd kabelbeheer Aardingslip(pen) Volledig gemonteerd geleverd U-markeringen Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer) Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas

Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staal
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel

Product Measurements

Interne breedte	23.4 in [59.5 cm]
Interne diepte	21.5 in [54.5 cm]
Lengte product	21.7 in [55.0 cm]
Breedte product	24.0 in [61.0 cm]
Hoogte product	25.2 in [64.0 cm]
Gewicht product	63.9 lb [28.9 kg]
Maximale montagediepte	15.7 in [40 cm]
Minimale montagediepte	2.4 in [60 mm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	24.6 in [62.5 cm]
Package Width	26.6 in [67.5 cm]
Package Height	28.3 in [72.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	72.2 lb [32.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	aan de wand te monteren behuizing 1U schap rol met klittenband kabelbinders
-------------	---



12-24 kooimoeren

12-24 schroeven

sleutels deur

sleutels zijpaneel

handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

