


2-Pfosten 12HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 12" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RK12WALLO



Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage bietet 12 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und organisiert bleiben. Das Geräte-Rack kann bis zu 90 kg tragen.

Die Tiefe des Netzwerk-Racks beträgt 30,5 cm, sodass es sich perfekt für kleinere Räume eignet. Es ist einfach zu montieren besitzt Montagebohrungen in 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden. Das Wandmontage-Rack wird in einer flachen Packung geliefert, wodurch es einfach transportiert werden kann und Versandkosten reduziert.

Sie können das Rack mit offenem Rahmen in Räumen mit begrenztem Platz montieren, etwa an der Wand eines Serverraums, Büros oder über einer Tür, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zugänglich sind.

Durch den offenen Rahmen werden Geräte im Server-Rack passiv gekühlt. Darüber hinaus bietet der offene Rahmen einfachen Zugriff und Konfigurierbarkeit für Ihre Geräte. So können Sie Ihre Produktivität maximieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Merkmale

- **2 PFOSTEN 12HE WANDMONTAGE NETZWERK RACK: EIA/ECA-310 konformes open frame Serverack mit einer Einbautiefe von 11.9" (30,3cm) ist ideal für die Installation von IT-/AV-/Datengeräten, Patchpanels, Fachböden und Switchen in kleinen Räumen**
- **HEAVY DUTY:** Dieses strapazierfähige Rack mit 2 Pfosten und offenem Rahmen bietet einen ungehinderten Luftstrom und ist einfach zu installieren. Gefertigt aus kaltgewalztem SPCC-Stahl mit Tragkraft von bis zu 90kg
- **EFFIZIENTER FLACHPACKVERSAND:** Rack wird als Flachpaket mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert (Montage nötig), wodurch problemlose Installation mit vollständiger und unbeschädigter Lieferung gewährleistet wird; ausführliche Montageanleitung inkl.
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serverack mit 2 Pfosten und offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Unterlegscheiben beigefügt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 12 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen		5 Years
Wandmontierbar		Ja
Rack-Typ		2-Pfosten
Rahmentyp		Open Frame
U-Höhe		12U
Besondere Funktionen		Einfache Montage
		U-Markierungen
		Wandaufhängung möglich

Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

**Physische
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl

**Product
Measurements**

Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	19.8 in [50.4 cm]
Produkthöhe	25.2 in [64.1 cm]
Produktgewicht	19.1 lb [8.6 kg]
Max. Montagetiefe	11.9 in [30.3 cm]

**Verpackungsinform
ationen**

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Paketlänge	21.2 in [53.8 cm]
Paketbreite	27.1 in [68.9 cm]
Pakethöhe	5.4 in [13.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	24.2 lb [11.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	48 - M6-Schrauben
	48 - M6-Käfigmuttern

48 - Unterlegscheiben

16 - Montageschrauben

2 - Vertikale Schienen

2 - Horizontale Bügel

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

