

2 Post 12U Heavy-Duty Wandmonteerbare Server Rack, 19" Open Frame Network Rack, 30cm Diep, Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer Apparatuur, Incl Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RK12WALLO



Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 12U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparaat rack is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Het netwerk rack is 30,5 cm diep, en dus perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op vrijwel elke wand met op standaard afstand aangebrachte wandsteunbalken. Het wandmonteerbare rack wordt in een plat pakket geleverd, waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd en de verzendkosten verlaagt.

U kunt het open-frame rack op plaatsen met beperkte ruimte monteren, zoals aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of boven een deur, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Het open frame zorgt voor passieve koeling van de apparatuur in het server rack. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot en configureerbaarheid van uw apparatuur, voor maximale productiviteit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- **2-POST 12U WANDMONTEERBARE SERVER RACK:** EIA/ECA-310 compliant open frame server rack met 30,3 cm inbouwdiepte is ideaal voor het installeren van IT / AV / data-apparatuur, patchpanelen, switches en schappen in beperkte ruimtes
- **HEAVY DUTY:** Deze robuuste 2 post open frame rack biedt een onbelemmerde luchtstroom en is eenvoudig te installeren dankzij een duurzaam ontwerp gemaakt van SPCC koudgewalst staal met een draagvermogen tot 90kg
- **EFFICIËNTE FLAT-PACK VERZENDING:** IT-rack wordt geleverd in platte ISTA-6 gecertificeerde verpakking (montage vereist) die een schadevrije levering garandeert; Inclusief uitgebreide montage instructies voor probleemloze installatie
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** 2 post open wandmonteerbaar netwerk rack wordt geleverd met een complete set M6 vierkante kooimoeren, M6 schroeven en sluitringen om al je apparatuur veilig in het rack te monteren
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
	U-markeringen
	wandmonteerbaar

	Montagerailprofiel	G-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
	Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
	Hoogte product	25.2 in [64.1 cm]
	Gewicht product	19.1 lb [8.6 kg]
	Maximale montagediepte	11.9 in [30.3 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Lengte Verpakking	21.2 in [53.8 cm]
	Package Width	27.1 in [68.9 cm]
	Package Height	5.4 in [13.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	24.2 lb [11.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	48 - M6 schroeven
		48 - M6 kooimoeren

48 - onderleggingen

16 - montageschroeven

2 - verticale rails

2 - horizontale steunen

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.