

2-Pfosten 12HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RK12WALLOA



Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage bietet 12 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und organisiert bleiben. Das Geräte-Rack bietet verstellbare Tiefe und kann insgesamt bis zu 90 kg tragen.

Die einstellbare Mindesttiefe von bis zu 30,5 cm macht dieses Netzwerk-Rack perfekt für kleinere Räume. Es ist einfach zu montieren und besitzt Montagebohrungen in 30,5 und 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden nordamerikanischer Bauart. Das Wandmontage-Rack wird in einer flachen Packung geliefert, wodurch es einfach transportiert werden kann und Sie Versandkosten sparen.

Das Rack mit offenem Rahmen kann von 30,5 bis 50,8 cm verstellt werden, um Platz für größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte zu schaffen. Die überdurchschnittliche Tiefe erlaubt auch die Montage von Einschüben und anderem Zubehör.

Wenn der Platz begrenzt ist, können Sie das Rack mit offenem Rahmen an einer Wand der Serverräums, Büros oder über einer Tür montieren, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zu erreichen sind.

Das Rackdesign mit offenem Rahmen sorgt für passive Kühlung Ihrer im Rack montierten Geräte. Darüber hinaus erleichtert der offene Rahmen den Zugriff auf Ihre Geräte, sodass Sie montierte Geräte einfacher konfigurieren können und Zeit sparen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** Dieses 2 Pfosten 12HE 19" Open Frame Wandmontage-Rack ist EIA/ECA-310 konform und bietet einstellbare Tiefe (12-20in / 30,5-50,8cm); das Rack ist ideal für AV/Audio/IT/ Computer Geräte, Server, Switchen, Patch Panele und PDUs
- **HEAVY DUTY:** Das robuste Rack hat vertikale Schiene aus kaltgewalztem SPCC-Stahl und eine Tragkraft von 90kg; es unterstützt ungehinderten Luftstrom, um Ihre Geräte kühl zu halten, und ist einfach zu installieren dank Zugang zu allen Seiten
- **EFFIZIENTER FLACHPACKVERSAND:** Rack wird als Flachpaket mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert (Montage nötig), wodurch problemlose Installation mit vollständiger und unbeschädigter Lieferung gewährleistet wird; ausführliche Montageanleitung inkl.
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serverrack mit offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Unterlegscheiben beigelegt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 12 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U

Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen

Einfache Montage

U-Markierungen

Wandaufhängung möglich

Montageschienenprofil L-Shape

Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)

Industrienormen EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Baumaterial Stahl

Gehäusetyp Stahl

Produktlänge 20.0 in [50.8 cm]

Produktbreite 19.8 in [50.4 cm]

Produkthöhe 25.2 in [64.1 cm]

Produktgewicht 32.2 lb [14.6 kg]

Max. Montagetiefe 20.0 in [50.8 cm]

Verpackungsinform
ationen

Flache Verpackung
(Montage erforderlich) Ja

Paketmenge 1

Paketlänge 21.2 in [53.8 cm]

Paketbreite 27.1 in [68.8 cm]

Pakethöhe 5.5 in [13.9 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 37.1 lb [16.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 2 - Vertikale Schienen
2 - Horizontale Bügel vorne
2 - Horizontale Bügel hinten
48 - M6-Käfigmuttern
48 - M6-Schrauben
48 - Kunststoffunterlegscheiben
16 - Montageschrauben
24 - Unterlegscheiben
24 - Bolzen
1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty 5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

