

4-Pfosten 15HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung

Produkt-ID: RK1520WALHM



Mit diesem 15-HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-konformen Geräte an der Wand montieren. Das stabile Gehäuse verfügt über eine ausklappbare Tür auf der Rückseite für einen einfachen Zugang zu Ihren Geräten. Das Gehäuse verfügt über eine anpassbare Montagetiefe von 5 bis 40,6 cm und bietet eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rack-Geräte.

Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.

Der 15HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpaneele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Dieses Server-Rackgehäuse verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion mit verschließbaren Türen an allen Eingängen. Für den problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen am Rack für den Einsatz mit Vierkantlöchern und Käfigmuttern oder Gewindeschienen umgewechselt werden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Merkmale

- **4-PFOSTEN 15HE RACK-SCHRANK:** Wand Server-Rack mit einstellbarer Einbautiefe 6cm bis 40,6cm ist geeignet für die Installation von Netzwerk-Switches, Patchpanelen und anderen Rackmount-Geräten in Ihrem Lager, Zuhause/Büro, Ladenlokal oder Serverraum
- **EINFACHER ZUGANG:** Wand Datenrack hat ein um 180° aufklappbarer, geschlossener und abschließbarer Design mit einfachem Zugriff auf der Rückseite; flexibel verschließbarer Serverschrank mit reversibler und entfernbarer Fronttür und entfernbaren Seitenwänden
- **DAUERHAFTE KONSTRUKTION:** Der 15HE Wand Netzwerkschrank bietet ein 4-Pfosten-Design für zusätzliche Unterstützung Ihrer Geräte; Konstruiert aus hochwertigem SPCC kaltgewalztem Stahl für Stärke und Haltbarkeit mit Tragkraft von 90kg
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT:** Der aufklappbare Netzwerkschrank wird komplett montiert mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern geliefert, die Sie für die Montage Ihrer Geräte benötigen. Fachboden und Rolle Klettband inklusive, EIA/ECA-310-E-konform

- FÜR KÜHLUNG KONZIPIERT: Das belüftete IT-Rack-Gehäuse hat Fronttüren und Seitenwände aus Gitternetz, die für einen guten Luftstrom sorgen, und unterstützt die aktive Kühlung mit bis zu vier optionalen 120mm Lüftern

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	15U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Integrierte Kabelführung
	Erdungsöse(n)
	Wird vollständig montiert geliefert
	U-Markierungen
	Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
---------	--

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahl
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss

Product
Measurements

Interne Breite	23.5 in [59.6 cm]
Interne Tiefe	21.5 in [54.7 cm]
Produktlänge	21.7 in [55.1 cm]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	30.3 in [77.0 cm]
Produktgewicht	87.3 lb [39.6 kg]
Max. Montagetiefe	16.0 in [40.6 cm]
Min. Montagetiefe	2.4 in [6 cm]

Verpackungsinform
ationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	25.2 in [63.9 cm]
Paketbreite	26.9 in [68.3 cm]
Pakethöhe	33.5 in [85.2 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	93.0 lb [42.2 kg]
--------------------------------	-------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Gehäuse für die Wandmontage
	1 - 1HE-Einschub
	1 - 3 m Klettverschluss
	62 - 12-24 Käfigmuttern
	62 - 12-24 Schrauben
	2 - Türschlüssel
	2 - Seitenwandschlüssel
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.