

Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 15U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20"

ID del Producto: RK15WALLOA



Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 15U de espacio de almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y mantener su equipo organizado. El rack de equipo tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

El rack de marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalación de dispositivos más grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo más profundo que las medidas convencionales también le permite el montaje de bandejas y otros accesorios.

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

El diseño de marco abierto facilita el enfriamiento pasivo, así como el acceso a su equipo y también simplifica la configuración de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 12 pulgadas, este rack para equipos de red resulta perfecto en el caso de espacios pequeños. De fácil instalación, con agujeros para montaje en pared espaciados de 12 a 20 pulgadas entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de estructura de pared estándar de Norteamérica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Pequeños espacios de oficina
- Cuando el espacio disponible es limitado

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Este rack cumple con EIA/ECA-310 y tiene una profundidad de montaje ajustable (12-20in / 30,5-50,8cm) - El rack de datos es ideal para equipos AV / Audio / servidores, conmutadores, paneles de conexiones y PDU
- **RESISTENTE:** Cuenta con un carril vertical fabricado en acero laminado en frío SPCC y una capacidad de peso de hasta 90kg - Su diseño permite un flujo de aire sin obstrucciones para ayudar a mantener su equipo fresco y es fácil de instalar
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas de plástico para instalar de forma segura todos sus equipos
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack de red mural 15U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	15U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U

Montaje en Pared

Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Especificaciones Generales	Rango de profundidad interna: 30cm a 50,3cm

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
Altura del Producto	30.4 in [77.3 cm]
Peso del Producto	33.6 lb [15.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	20.0 in [50.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	21.1 in [53.7 cm]
Ancho de la Caja	32.2 in [81.7 cm]
Altura de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	37.0 lb [16.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	2 - Carriles Verticales
	2 - Soportes Horizontales Delanteros
	2 - Soportes Horizontales Traseros
	60 - Tuercas Enjauladas M6
	60 - Tornillos M6
	60 - Arandelas de Plástico
	16 - Tornillos de Montaje
	24 - Arandelas Planas
	24 - Tuercas
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.