

Rack de Servidores Abierto de 15U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - de Profundidad Ajustable - para Equipo de Redes - AV - de Servicio Pesado

ID del Producto: RK15WALLOA



Este rack para servidores de marco abierto y montaje en pared proporciona 15U de almacenamiento, ayudándole a ahorrar espacio y a mantenerse organizado. El bastidor para equipos cuenta con una profundidad ajustable y puede albergar un total de hasta 90 kg (198 lb).

El bastidor de estructura abierta se ajusta de 30,4 a 50,8 cm (12 a 20 pulgadas) para acomodar dispositivos de datos, redes y telecomunicaciones de mayor tamaño. La profundidad por encima de la media también le da la opción de montar estantes y otros accesorios.

Cuando el espacio es limitado, puede montar en la pared el rack de bastidor abierto en una sala de servidores, oficina o encima de una puerta, para ampliar su espacio de trabajo y asegurarse de que su equipo es de fácil acceso.

El diseño de bastidor abierto del rack favorece la refrigeración pasiva; garantiza un fácil acceso a sus equipos montados en bastidor y simplifica la configuración de los dispositivos montados, lo que le ahorra tiempo.

Con una profundidad ajustable de tan sólo 30,4 cm (12 pulgadas), este rack de red es perfecto para espacios reducidos. Es fácil de montar y cuenta con orificios de montaje en pared separados entre sí 12 y 16 pulgadas.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Pequeños espacios de oficina
- Cuando el espacio disponible es limitado

## Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Este rack cumple con EIA/ECA-310 y tiene una profundidad de montaje ajustable (12-20in / 30,5-50,8cm) - El rack de datos es ideal para equipos AV / Audio / servidores, conmutadores, paneles de conexiones y PDU
- **RESISTENTE:** Cuenta con un carril vertical fabricado en acero laminado en frío SPCC y una capacidad de peso de hasta 90kg - Su diseño permite un flujo de aire sin obstrucciones para ayudar a mantener su equipo fresco y es fácil de instalar
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas de plástico para instalar de forma segura todos sus equipos
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack de red mural 15U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	15U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U

Montaje en Pared

Perfil para carriles de En L  
montaje

Tipos de Perforaciones Cuadrado (para tuerca enjaulada)  
de Montaje

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Especificaciones Rango de profundidad interna: 30cm a 50,3cm  
Generales

---

Rendimiento

Capacidad de Carga 198.4 lb [90 kg]

---

Características  
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

---

Medidas del  
Producto

Longitud del Producto 20.0 in [50.8 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 30.4 in [77.3 cm]

Peso del Producto 33.6 lb [15.2 kg]

Profundidad Máxima de 20.0 in [50.8 cm]  
Montaje

---

Información de la  
Caja

Sin Armar (Requiere  
Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 21.1 in [53.7 cm]

Ancho de la Caja 32.2 in [81.7 cm]

Altura de la Caja 5.8 in [14.7 cm]

Peso (de la Caja) del 37.0 lb [16.8 kg]  
Envío

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	2 - Carriles Verticales
	2 - Soportes Horizontales Delanteros
	2 - Soportes Horizontales Traseros
	60 - Tuercas Enjauladas M6
	60 - Tornillos M6
	60 - Arandelas de Plástico
	16 - Tornillos de Montaje
	24 - Arandelas Planas
	24 - Tuercas
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

