

Rack Réseau Mural 15U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur Ajustable, Rack de Données Mural pour IT/AV/Panneau de Patch/Équipement IT - Écrous et Vis de Fixation Inclus

Nº de produit: RK15WALLOA



Ce rack de serveur à montage mural et à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 15U, vous aidant ainsi à économiser de l'espace tout en restant organisé. Ce rack possède une profondeur réglable et peut supporter jusqu'à 90 kg.

Il est possible d'ajuster la profondeur du rack à cadre ouvert de 30,4 à 50,8 cm (12 à 20 pouces) pour accueillir des appareils de télécommunication, réseau et de données plus encombrants. La profondeur supérieure à la moyenne vous offre également la possibilité d'installer des étagères et d'autres accessoires.

Lorsque l'espace est limité, vous pouvez installer le rack à cadre ouvert sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.

Le cadre ouvert du rack favorise le refroidissement passif et assure un accès simplifié à votre équipement monté en rack, tout en facilitant la configuration des appareils qu'il contient, ce qui vous permet de gagner du temps.

Grâce à sa profondeur réglable allant jusqu'à seulement 30,4 cm (12 pouces), ce rack réseau s'adapte parfaitement aux espaces réduits. Il est facile à assembler et comporte des trous de montage espacés de 30,4 cm et 40,64 cm (12 et 16 pouces). Il peut ainsi être installé à presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural respectant la norme en Amérique du Nord.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Environnements de travail restreints
- Lorsque l'espace au sol est limité

Spécifications techniques

- PROFONDEUR ADJUSTABLE : Ce rack réseau 15U 19" à 2 montants est conforme à la norme EIA/ECA-310 et a une profondeur ajustable (30,5-50,8cm); Le rack de données est idéal pour les équipements AV/Audio/IT/serveurs/switchs/panneaux de brassage/PDU
- RÉSISTANT : Le rack est doté d'un rail en acier laminé à froid SPCC de 2,0mm et d'une capacité de 90kg max; Sa conception permet une circulation d'air pour aider à garder votre équipement au frais et est facile à installer grâce à l'accès aux côtés
- LIVRAISON EFFICACE EN PAQUETS PLATS : Le rack est expédié à plat avec un emballage certifié ISTA-6 (assemblage requis) pour garantir une installation sans problème avec une livraison complète et non endommagée; Instructions d'assemblage complètes incluses
- MATÉRIEL INCLUS : Le rack serveur mural à montants ouverts comprend un ensemble complet d'écrous carrés M6, de vis M6 et de rondelles en plastique pour monter en toute sécurité tous vos équipements dans le rack
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack réseau mural 15U est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	15U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables

Assemblage facile

Marquage U

Fixation murale

Profil de rail de
montage

L-Shape

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie

EIA/ECA-310-E

Spécifications
générales

Plage de profondeur interne : 30 cm à 50,3 cm

Performance

Weight Capacity

198.4 lb [90 kg]

Caractéristiques
physiques

Couleur

Noir

Construction Material

Acier

Product
Measurements

Longueur du produit

20.0 in [50.8 cm]

Largeur du produit

19.8 in [50.4 cm]

Hauteur du produit

30.4 in [77.3 cm]

Poids du produit

33.6 lb [15.2 kg]

Profondeur de montage
maximal

Informations
d'emballage

Emballage à plat

Oui

Longueur du Paquet

21.1 in [53.7 cm]

Largeur du Colis

32.2 in [81.7 cm]

Hauteur du Paquet

5.8 in [14.7 cm]

Poids brut 37.0 lb [16.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Rails verticaux
	2 - Supports horizontaux avant
	2 - Supports horizontaux arrière
	60 - Écrous cage M6
	60 - Vis M6
	60 - Rondelles de plastique
	16 - Vis de montage
	24 - Rondelles plates
	24 - Boulons
	1 - Manuel d'utilisation

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

