

Armadio Rack di Rete per Montaggio a Parete 15U 19" Open Frame a 2 montanti - Profondità regolabile - Quadro Rack 19 pollici per apparecchiature AV/Dati/Switch/Patch Panel con Viti/Dati a gabbia

ID prodotto: RK15WALLOA



Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 15U di spazio, aiutando a mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È dotato di profondità regolabile ed è in grado di sostenere un peso totale fino a 90 kg.

Il rack a telaio aperto può essere regolato da 30,4 a 50,8 cm per accogliere i dispositivi di rete, per dati e per telecomunicazioni di dimensioni maggiori. La profondità al di sopra della media offre inoltre la possibilità di montare ripiani e altri accessori.

Nelle condizioni di spazio limitato, il rack a telaio aperto può essere montato a parete in una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Il design a telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo, assicura un facile accesso alle apparecchiature montate nel rack e consente di configurarle agevolmente risparmiando di conseguenza tempo.

Grazie a una profondità regolabile a partire da appena 30,4 cm, questo rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 30 e 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base agli standard di spaziatura dei montanti del Nord America.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Uffici di piccole dimensioni
- Quando lo spazio sul pavimento è limitato

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** questo rack di rete a 2 post da 15U 19" con telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310 e ha una profondità regolabile (30,5-50,8cm). Ideale per apparecchiature AV / Audio / IT / computer, server, switch, pannelli patch e PDU
- **DUREVOLE:** Robusto rack dotato di una guida verticale in acciaio laminato a freddo SPCC e di una portata di 90 kg. Il suo design favorisce il flusso d'aria mantenendo fresche le apparecchiature ed è facile da installare grazie all'accesso a tutti i lati
- **SPEDIZIONE EFFICIENTE IN CONFEZIONE PIATTA:** Il rack di rete viene spedito in confezione piatta con imballaggio certificato ISTA-6 (è necessario il montaggio) per garantire installazioni senza problemi e prive di danni. Istruzioni di montaggio incluse
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack per server con montaggio a parete a montanti aperti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M6, viti M6 e rondelle di plastica per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack di rete a parete 15U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili

	Installazione semplice
	Marcature per unità rack
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Specifiche generali	Profondità interna: Da 30 cm a 50,3 cm
<hr/>	
Prestazioni	
Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
<hr/>	
Product Measurements	
Lunghezza prodotto	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
Altezza prodotto	30.4 in [77.3 cm]
Peso prodotto	33.6 lb [15.2 kg]
Profondità di montaggio massima	20.0 in [50.8 cm]
<hr/>	
Informazioni confezione	
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	21.1 in [53.7 cm]
Package Width	32.2 in [81.7 cm]

Package Height 5.8 in [14.7 cm]

Peso spedizione (confezione) 37.0 lb [16.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 2 - guide verticali
- 2 - staffe orizzontali frontali
- 2 - staffe orizzontali posteriori
- 60 - Dadi ingabbiati M6
- 60 - Viti M6
- 60 - Rondelle in plastica
- 16 - viti di installazione
- 24 - rondelle piatte
- 24 - bulloni
- 1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.