

2 Post 15U Heavy-Duty Wandmonteerbare Server Rack, 19" Open Frame Network Rack met Verstelbare Diepte, Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer Apparatuur, Incl Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RK15WALLOA



Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 15U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparaat rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Het open-frame rack kan tussen 30,4 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en andere accessoires te monteren.

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in een serverruimte, in een kantoor of boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Bovendien verbetert het open-frame design van het rack de passieve koeling, biedt eenvoudige toegang tot apparatuur in uw rack en vergemakkelijkt de configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.

Met een instelbare diepte tot maar liefst 30,4 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,4 en 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Kleine kantoorruimtes
- Bij beperkte vloerruimte

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** Deze 2-post 15U 19 inch open frame netwerk rack is EIA/ECA-310 compliant en heeft een verstelbare diepte (30,5-50,8cm); Data rack is ideaal voor AV / Audio / IT / computer apparatuur, servers, switches, patchpanelen en PDUs
- **HEAVY DUTY:** Duurzaam Rack met een verticale rail van SPCC koudgewalst staal en een draagvermogen tot 90 kg; Ontworpen voor een onbelemmerde luchtstroom om je apparatuur koel te houden en voor een eenvoudige installatie met toegang via alle zijden
- **EFFICIËNTE FLAT-PACK VERZENDING:** IT-rack wordt geleverd in platte ISTA-6 gecertificeerde verpakking (montage vereist) die een schadevrije levering garandeert; Inclusief uitgebreide montage instructies voor probleemloze installatie
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** 2 post open wandmonteerbaar netwerk rack wordt geleverd met een complete set M6 vierkante kooimoeren, M6 schroeven en sluitringen om al je apparatuur veilig in het rack te monteren
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	15U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Eenvoudig monteerbaar

	U-markeringen
	wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Algemene specificaties	Instelbare interne diepte: 30 cm tot 50,3 cm (11,8 inch tot 19,8 inch)

Prestaties

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	20.0 in [50.8 cm]
Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
Hoogte product	30.4 in [77.3 cm]
Gewicht product	33.6 lb [15.2 kg]
Maximale montagediepte	20.0 in [50.8 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Lengte Verpakking	21.1 in [53.7 cm]
Package Width	32.2 in [81.7 cm]
Package Height	5.8 in [14.7 cm]
Verzendgewicht	37.0 lb [16.8 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 2 - verticale rails
- 2 - horizontale steunen - voor
- 2 - horizontale steunen - achter
- 60 - M6 kooimoeren
- 60 - M6 schroeven
- 60 - kunststof sluitringen
- 16 - montageschroeven
- 24 - Platte onderleggingen
- 24 - bouten
- 1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.