

4-Pfosten 18HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung

Produkt-ID: RK1820WALHM



Dieser Serverraum-Rackschrank mit 18 HE und zahlreichen Funktionen eignet sich ideal für die Optimierung der Gerätelagerung in Netzwerkschränken, Edge-Centers und Technologiesgeschäften mit begrenztem Platz, in denen montierbare Geräte erforderlich sind. Er verfügt über verstellbare Montageschienen, Gittertüren und -platten sowie Optionen für die aktive Kühlung.

Sie können von allen vier Seiten dieses Racks für Rechenzentren auf Ihre Geräte und Kabel zugreifen, einschließlich von der Rückseite mit einem Scharnier, das das Gehäuse von der Wand wegschwenkt.

Dieses Rack für die Wandmontage ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und verfügt über sichere, abschließbare Vorder- und Hintertüren sowie abschließbare Seitenverkleidungen. Es verfügt über eine Erdungslasche, um die Bildung statischer Elektrizität zu verhindern, die zu elektrostatischer Entladung (ESD) führen kann, sodass Ihre Geräte vor Überspannungen geschützt werden.

Dieses Rack bietet zudem zuverlässigen Schutz durch eine passive und aktive Kühlung. Die Vordertüren und Seitenverkleidungen aus Meshmaterial bieten zusammen mit den Belüftungsöffnungen oben passive Kühlung, während die Oberseite Platz für 120-mm-Lüfterbefestigungen bietet, die eine zusätzliche aktive Kühloption darstellen.

Dieser Serverraumschrank mit 4 Stützen hat eine Tragfähigkeit von bis zu 90 kg. Dank seiner Montagetiefe von 5 bis 40,6 cm kann er eine Vielzahl von Geräten aufnehmen. Die Montageschienen auf dem Rack können entweder mit Vierkantkäftgmuttern oder den Gewindebohrungsarten 12-24 befestigt werden. Für nicht montierbare Geräte enthält dieses Rack auch einen 1-HE-Einschub.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, um Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren zu können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Merkmale

- **4-PFOSTEN 18HE RACK-SCHRANK:** Wand Server-Rack mit einstellbarer Einbautiefe 6cm bis 40,6cm ist geeignet für die Installation von Netzwerk-Switches, Patchpanelen und anderen Rackmount-Geräten in Ihrem Lager, Zuhause/Büro, Ladenlokal oder Serverraum
- **EINFACHER ZUGANG:** Wand Datenrack hat ein um 180° aufklappbarer, geschlossener und abschließbarer Design mit einfachem Zugriff auf der Rückseite; flexibel verschließbarer Serverschrank mit reversibler und entfernbarer Fronttür und entfernbaren Seitenwänden
- **DAUERHAFTE KONSTRUKTION:** Der 18HE Wand Netzwerkschrank bietet ein 4-Pfosten-Design für zusätzliche Unterstützung Ihrer Geräte; Konstruiert aus hochwertigem SPCC kaltgewalztem Stahl für Stärke und Haltbarkeit mit Tragkraft von 90kg
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT:** Der aufklappbare Netzwerkschrank wird komplett montiert mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern geliefert, die Sie für die Montage Ihrer Geräte benötigen. Fachboden und Rolle Klettband inklusive, EIA/ECA-310-E-konform
- **FÜR KÜHLUNG KONZIPIERT:** Das belüftete IT-Rack-Gehäuse hat Fronttüren und Seitenwände aus Gitternetz, die für einen guten Luftstrom sorgen, und unterstützt die aktive Kühlung mit bis zu vier optionalen 120mm Lüftern

Hardware

Hardware	Garantiebestimmungen	5 Years
	Wandmontierbar	Ja
	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Geschlossener Schrank
	U-Höhe	18U
	Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
		Erdungsöse(n)
		Wird vollständig montiert geliefert
		U-Markierungen
		Wandmontage mit Zugriff durch Scharniere auf der Rückseite
	Montageschienenprofil	L-Shape
	Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
		Gewindebohrung
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
	Merkmale der	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer

Vorderklappe	Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahl
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss

Product Measurements

Interne Breite	23.5 in [59.7 cm]
Interne Tiefe	21.7 in [55 cm]
Produktlänge	21.7 in [55.1 cm]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	35.6 in [90.4 cm]
Produktgewicht	149.3 lb [67.7 kg]
Max. Montagetiefe	16.0 in [40.6 cm]
Min. Montagetiefe	2.4 in [6 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	25.3 in [64.2 cm]
Paketbreite	23.4 in [59.4 cm]
Pakethöhe	3.5 ft [1.1 m]
Versandgewicht (Verpackung)	118.0 lb [53.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Gehäuse für die Wandmontage
	1 - 1HE-Einschub

1 - Rolle von Klettverschluss-Befestiger

75 - 12-24 Käfigmuttern

75 - 12-24 Schrauben

2 - Türschlüssel

2 - Seitenwandschlüssel

1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.