

18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Productcode: RK1820WALHM



Deze functierijke 18U rack kast voor serverruimtes is ideaal voor het optimaliseren van de opslag van apparatuur in netwerkkasten, randdatacentra en technologiewinkels met beperkte ruimte, waar apparatuur moet kunnen worden gemonteerd. Dit rack is voorzien van verstelbare montagerails, met gaas afgedekte deuren en panelen alsmede actieve koelingsopties.

U krijgt toegang tot uw apparatuur en kabels van alle vier de zijden van dit datacenter rack, inclusief de achterkant, waar de behuizing via een scharnier van de wand weg draait.

Dit wandmonteerbare apparatuur rack heeft een hoogwaardige stalen constructie, met veilige, afsluitbare voor- en achterdeuren alsmede afsluitbare zijpanelen. Het heeft een aardingslip om de opbouw van statische elektriciteit te voorkomen, die elektrostatische ontlading (ESD) kan veroorzaken; zo is uw apparatuur tegen stootspanningen beschermd.

Dit rack biedt ook betrouwbare bescherming dankzij zowel passieve als actieve koeling. De met gaas afgedekte voordeuren en zijpanelen samen met de ventilatieopeningen aan de bovenkant bieden passieve koeling, terwijl de bovenkant is voorzien van steunen voor de installatie van 120 mm ventilatoren voor een extra actieve koeloptie.

Deze met 4 stangen uitgeruste kast voor serverruimtes heeft een maximale gewichtscapaciteit van 90 kg en een montagediepte van 5 tot 40,6 cm, waardoor dit rack geschikt is voor vele verschillende apparaten. De montagerails van het rack kunnen in de vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 draadsgaten worden aangebracht. Voor niet-monteerbare apparatuur wordt bij dit rack ook een 1U schap geleverd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

StarTech.com onderwerpt al zijn producten aan grondige compatibiliteits- en prestatietesten om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden vervullen of overtreffen en hoogwaardige producten aan onze klanten bieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken direct met StarTech.com ingenieurs samen om onze klanten zowel vóór als na de aankoop te ondersteunen.

De RK1820WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkkaparaatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- Scharnier aan de achterkant draait het rack van de wand af, zodat het zijpaneel toegankelijk wordt, perfect voor netwerkkasten en randdatacentra
- Volledig beveiligd met afsluitbare voordeuren, achterdeuren en zijpanelen inclusief 2 sleutelsets
- Het rack heeft een robuuste maximale gewichtscapaciteit van 90 kg
- Verstelbare montagerails kunnen in de vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 draadsgaten worden aangebracht.
- Inclusief een 1U schap en een rol met 3 meter klittenbandkabelbinder

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast

U-hoogte	18U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Aardingslip(pen) Volledig gemonteerd geleverd U-markeringen Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer) Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staal

Kenmerken deur
achterkant

Veiligheidsslot met sleutel

Product
Measurements

Interne breedte	23.5 in [59.7 cm]
Interne diepte	21.7 in [55 cm]
Lengte product	21.7 in [55.1 cm]
Breedte product	24.0 in [61 cm]
Hoogte product	35.6 in [90.4 cm]
Gewicht product	149.6 lb [67.7 kg]
Maximale montagediepte	16.0 in [40.6 cm]
Minimale montagediepte	2.4 in [60 mm]

Verpakkingsin-
formatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	23.6 in [60 cm]
Package Width	25.2 in [64 cm]
Package Height	3.4 ft [1.0 m]
Verzendgewicht (verpakt)	151.8 lb [68.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	aan de wand te monteren behuizing
	1U schap
	rol met klittenbandkabelbinders
	12-24 kooimoeren
	12-24 schroeven



sleutels deur

sleutels zijpaneel

handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

