

4-Pfosten 18HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschränke für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen

Produkt-ID: RK1833BKM



Dieses Server-Rack bietet Platz für 18 HE in einem eleganten, sicheren Schrank für 19"-Einbaugeräte wie Dell-, HP- und IBM-Server sowie Telekommunikations- und AV-Geräte. Das Rack ist kompatibel mit EIA-310-konformen Geräten und trägt eine Gesamtlastkapazität von 450 kg.

Dieses Rack besitzt eine Reihe von Merkmalen, dank derer Sie problemlos die unterschiedlichsten Geräte einbauen können. Mit verstellbaren Montageschienen können Sie die Schienentiefe von 60 mm bis 762 mm variieren, um die Kompatibilität Ihrer Standardeinbaugeräte sicherzustellen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden. Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Das Rack verfügt über abgedeckte Löcher an Boden- und Deckenwänden, die ein unauffälliges Kabelmanagement erlauben, da sich Kabel durch diese Löcher problemlos ins Schrankinnere und -äußere verlegen lassen. Außerdem besitzt das Rack Erdungsösen, über die Sie den Schutz Ihrer Geräte durch Erdung erhöhen können. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.

Um eine problemlose Bereitstellung zu ermöglichen, wird das Rack komplett vormontiert ausgeliefert.

Um die Sicherheit Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten, besitzt dieses Rack verschließbare Gittertüren an Vorder- und Rückseite. Die Gittertüren sorgen für eine tolle Optik im Serverraum und tragen zur passiven Kühlung bei. Die Türen sind zudem umkehrbar, wodurch Sie in flexibler Weise festlegen können, von welcher Seite des Racks die Tür geöffnet werden soll, sodass Sie räumliche Einschränkungen Ihres Serverraums berücksichtigen können.

Das Rack ist außerdem mit entfernbaren Seitenwänden mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.

Der Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Server-Rack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für Geschäfte, Werkstätten und Reparaturzentren, die häufig unter Platzmangel leiden, aber auf die Sicherheit ihrer Einbaugeräte angewiesen sind
- Rackmontage von Servern, KVM-Switches, Netzwerkgeräten und Schrankkonsolen
- Unterbringung von Audio/Video-Einbaugeräten zur Ausstrahlung im Schnittraum oder TV-Studio

Merkmale

- EINSTELLBARE TIEFE: 4-Pfosten 18HE 19" Serverschrank/Rack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe 4,5cm bis 75,9cm; Kompatibel mit verschiedenen Servern / Switches / Daten / Video / AV und anderen IT-Netzwerkgeräten
- VOLLSTÄNDIG MONTIERT MIT RÄDERN: Der 18HE Datenschrank wird vormontiert mit Rädern und Nivellierfüßen für mehr Stabilität geliefert; der Serverschrank ist nur 97,7 cm hoch, ideal für begrenzte Platzverhältnisse zu Hause, im Büro oder im Serverraum
- DESIGN UND BELÜFTUNG: Serverschrank in halber Höhe mit abschließbaren Gittertüren und Seitenwänden, belüfteter Oberseite für Luftzirkulation; 4-Pfosten 19"-Rack mit einer Tragkraft von 450 kg (stationär); Computerschrank-Rack entspricht EIA/ECA-310-E
- INKLUSIVE MONTAGEMATERIAL: Rollendes Heimnetzwerk-Rack mit 50 M6-Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung von Geräten, 3,1 m Klettverschluss, 2x Tür-/Seitenteile, Schlüssel und 1HE-Fachboden; 1HE-Höhenmarkierungen zur einfachen Positionierung
- DIE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, ist dieser 18HE Serverschrank für 5 Jahre unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

	Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar		Nein
Rack-Typ		4-Pfosten
Rahmentyp		Geschlossener Schrank
U-Höhe		18U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen	
	Integrierte Kabelführung	
	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)	
	Erdungsöse(n)	
	Stellfüße	
	Wird vollständig montiert geliefert	
	U-Markierungen	
Montageschienenprofil		L-Shape
Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm	
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)	
Industrienormen	EIA/ECA-310-E	

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält CABSELFV1U und 2 Schlüsselpaare
---------	---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht

Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe

Product Measurements

Interne Breite	23.5 in [59.6 cm]
Interne Tiefe	33.5 in [85.1 cm]
Produktlänge	33.6 in [85.3 cm]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	35.6 in [90.4 cm]
Produktgewicht	130.0 lb [59.0 kg]
Max. Montagetiefe	29.9 in [75.9 cm]
Min. Montagetiefe	1.8 in [4.5 cm]
Höhe mit Rollen	38.5 in [97.7 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	35.4 in [90.0 cm]
Paketbreite	25.2 in [64.0 cm]
Pakethöhe	3.7 ft [1.1 m]
Versandgewicht (Verpackung)	141.1 lb [64.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m Klettverschluss
	1 - Gehäuseschrank
	1 - Festes Fach, 1 HE
	75 - M6-Käfigmuttern
	75 - M6-Schrauben
	2 - Türschlüssel
	2 - Seitenwandschlüssel

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

