

4 Post 18U Netwerkkast, Vergrendelbare 19" Patchkast voor Computer / AV / IT / Data Apparatuur, Server Rack voor Bureau/Thuis met Wielen & Verstelbare Montagerails

Productcode: RK1833BKM



Dit serverrack biedt 18U opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 450 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen. Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast van 50,8 mm tot 762 mm voor gegarandeerde compatibiliteit met uw standaard rackgemonteerde apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur. Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Het rack heeft afgedopte gaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. Het rack heeft ook geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Om uw rackgemonteerde apparatuur te beveiligen, is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gaasdeuren. De gaasdeuren zien er in elke serverruimte geweldig uit en zorgen ook voor passieve koeling. De deuren kunnen ook worden verwisseld, zodat u zelf kunt kiezen vanaf welke kant van het rack de deur opent, aangepast aan de beschikbare ruimte in uw serverruimte.

Het rack heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijk sluitingen met een

snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over montagebare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkkapapparaat en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 4 Post 18U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 4,5cm tot 75,9cm; IT-rack is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkkapapparaat
- **VOLLEDIG GEMONTEERD MET WIELEN:** Gesloten 18U netwerkkast wordt voorgemonteerd geleverd met wielen en stelvoeten voor meer stabiliteit; Patchkast is slechts 97,7 cm hoog, ideaal voor smalle ruimtes thuis of op kantoor, of in server rooms
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Halfhoge serverkast met vergrendelbare gaasdeuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 450kg draagvermogen (stationair); Patchkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Mobiele home netwerkkast wordt geleverd met 50 M6 kooimoeren en schroeven om apparatuur te monteren, 3,1 m haak- en lus klittenband, 2x deur-/zijpanelen en 1U vast schap; 1U hoogtemarkeringen voor eenvoudige positionering
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 18U serverkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	18U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Geïntegreerd kabelbeheer
	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	992.2 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHLFV1U and 2 pairs of keys
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas

Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

Product Measurements

Interne breedte	23.5 in [59.6 cm]
Interne diepte	33.5 in [85.1 cm]
Lengte product	33.6 in [85.3 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	35.6 in [90.4 cm]
Gewicht product	130.0 lb [59.0 kg]
Maximale montagediepte	29.9 in [75.9 cm]
Minimale montagediepte	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte met wielen	38.5 in [97.7 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	35.4 in [90.0 cm]
Package Width	25.2 in [64.0 cm]
Package Height	3.7 ft [1.1 m]
Verzendgewicht (verpakt)	141.1 lb [64.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 3m klittenband

1 - rack behuizing

1 - 1 schap

75 - M6 kooimoeren

75 - M6 schroeven

2 - sleutels deur

2 - sleutels zijpaneel

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.