

18 HE 19 Zoll Serverschrank - 800mm tief - bis zu 800 kg - abschließbarer Netzwerkschrank mit Rollen und Nivellierfüßen

Produkt-ID: RK1836BKF



Dieses Serverrack bietet 18 HE an Platz in einem stylischen, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19"-Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie TK-, AV- und IT-Geräte.

Dieses Server-Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen. Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 813 mm ändern .

Damit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Das Server-Rack mit Glastür verfügt außerdem über abnehmbare Seitenwände mit unabhängigem Schloss und Schnellentriegelungsmechanismen, mit denen Sie problemlos auf Ihre Netzwerkgeräte zugreifen können.

Das Server-Rack steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro oder Serverraum verschoben werden kann. Sobald sich das Gehäuse des Netzwerkgeräts am vorgesehenen Standort befindet, können Sie es mithilfe der integrierten Nivellierfüße bei Bodenwendungen stabilisieren.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell RK1836BKF wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für die Rackmontage von Servern, KVM-Switches, Netzwerkgeräten und Schrankkonsolen
- Perfekte Lösung für Technikgeschäfte und Reparaturzentren mit beschränkten Platzverhältnissen und Einbaugeräten, die geschützt werden müssen
- Audio-/Videobearbeitungsraum, Rack-Montageausrüstung für Radio- oder Fernsehstudios
Audio-/Videobearbeitungsraum, Rack-Montageausrüstung für Radio- oder Fernsehstudios

Merkmale

- In flacher Verpackung für reduzierte Versandkosten und einfache Montage am Installationspunkt
- Mehr Transparenz und Sicherheit dank einer Glastür
- Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
- MOBILITY & STABILITY: Mobile computer rack features a 1768 lb capacity, solid metal floor which can be used as a shelf, casters & levelling feet & rear and top mesh w/ vented lockable glass front door
- THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a lifetime warranty and free lifetime technical support on this cabinet, and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	18U
Besondere Funktionen	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
	Einfache Montage
	Erdungsöse(n)

	Stellfüße
	U-Markierungen
	Einstellbare Montageschienen
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung	
Weight Capacity (Stationary)	1768.0 lb [800 kg]

Physische Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahl mit Glasfenster
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe

Product Measurements	
Interne Breite	23.5 in [59.6 cm]
Interne Tiefe	39.1 in [99.2 cm]
Produktlänge	37.4 in [95.0 cm]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	39.4 in [100.0 cm]



Produktgewicht	117.3 lb [53.1 kg]
Max. Montagetiefe	32.0 in [81.3 cm]
Min. Montagetiefe	5.5 in [14 cm]
Höhe mit Rollen	39.1 in [99.4 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Package Length	3.9 ft [1.2 m]
Package Width	3.6 ft [1.1 m]
Package Height	12.6 in [32.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	128.2 lb [58.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Seitenwand und Rahmen
	Obere und untere Träger
	Deckplatte
	Bodenplatte mit Kabelführungsschlitz
	Untere Abdeckung (massiv)
	Vordertür
	Hintere Klappe
	Kunststoffkantenschutz
	Sechskantschraube M8-20
	Federscheibe M8
	Flachkopfschraube M4-10
	Sechskantschraube M6-12

Schraube M5-12

Großer M6-Sechskantschlüssel

M8-Sechskantschlüssel

Kreuzschlitzschraube M6-12

M6-Käfigmutter

M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff

Rolle

Rolle mit Bremse

Kreuzschlitzschraube M6-10

Stellfüße

Türschlüssel

Schlüssel für die Seitenwand

Türscharnierstift

Kreuzschlitzschraubendreher

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

