

## Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

N° de produit: RK219WALLV



Le support de rack en acier à fixation murale verticale 48 cm 2U RK219WALLV offre une solution de stockage polyvalente, permettant de monter l'équipement à montage en rack (périphériques réseau, unités de distribution d'alimentation, tableaux de connexion) à la verticale (de niveau avec le mur) pour économiser de l'espace. Sinon, le support 2U peut être installé à l'horizontale, sous un bureau, permettant ainsi d'accéder facilement et directement à l'équipement installé depuis votre poste de travail. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le support à fixation murale offre une construction en acier robuste, conforme aux normes de rack de 48 cm EIA-310. De plus, il permet d'économiser de la place dans les espaces réduits qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de dimension ordinaire. Adaptés à une fixation sur presque tout type de mur/plafond (cloison sèche par ex.), les trous de fixation du support sont espacés de 40,6 cm pour correspondre aux cadres de construction standard.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Vous avez besoin de plus d'espace de rangement ? StarTech.com propose également des supports à fixation murale 48 cm 3U et 4U.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Montez de l'équipement réseau et de télécommunication le long du mur

- Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack

## Spécifications techniques

- Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-310
- Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
- Unité complètement assemblée avec vis et écrous cage pour le montage de l'équipement
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
- L'équipement peut être monté au mur à la verticale ou sous un bureau à l'horizontale

---

### Matériel

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Politique de garantie     | Lifetime                |
| Fixation sur le mur       | Oui                     |
| Type de rack              | 2 montants              |
| Type de cadre             | Cadre ouvert            |
| Hauteur U                 | 2U                      |
| Profil de rail de montage | L-Shape                 |
| Mounting Hole Types       | Carré (pour écrou cage) |
| Normes de l'industrie     | EIA/ECA-310-E           |


---

### Performance

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Weight Capacity | 125.3 lb [56.7 kg] |
|-----------------|--------------------|

---

### Notes spéciales /



## Configuration

|          |  |
|----------|--|
| Remarque | L'emballage inclut une vis de 1 ½ po pour la fixation sur bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire pour les autres surfaces. |
|----------|--|

## Caractéristiques physiques

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Couleur               | Noir  |
| Construction Material | Acier |

## Product Measurements

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Longueur du produit | 5.9 in [15.1 cm]  |
| Largeur du produit  | 19.8 in [50.4 cm] |
| Hauteur du produit  | 4.1 in [10.5 cm]  |
| Poids du produit    | 26.4 oz [748.7 g] |

## Informations d'emballage

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Emballage à plat | Non               |
| Package Length   | 21.0 in [53.3 cm] |
| Package Width    | 6.6 in [16.8 cm]  |
| Package Height   | 4.6 in [11.6 cm]  |
| Poids brut       | 2.7 lb [1.2 kg]   |

## Contenu du paquet

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | Support à fixation murale verticale |
|                       | Écrous cage M5                      |
|                       | Vis M5                              |
|                       | Vis à bois                          |
|                       | Manuel d'instruction                |

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis