

2 HE Vertikales Wandmontage Server Rack - Low-Profile 2 Pfosten Serverschrank für Switchen, Routern oder Netzwerkgeräte - 27,7 kg Tragkraft - Schwarz

Produkt-ID: RK219WALVO



Das RK219WALVO 2U 19-Zoll Server-Rack aus Stahl zur seitlichen Wandmontage stellt eine robuste Lösung für die Unterbringung Ihrer Telekom-, Netzwerk- oder Serverausstattung dar. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das 2U-Rack lässt sich an der Wand oder direkt unter dem Tisch montieren und verschafft Ihnen somit mehr Platz zum Arbeiten bei einfachem Zugang zu Ihren Geräten.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices. Sie stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Platz für große Server-Installationen bieten. Das Rack ermöglicht die vertikale Montage von Geräten - Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, können installiert werden, indem das Rack als Wandgehäuse genutzt wird.

Das stabile Stahl-Rack RK219WALVO wurde gemäß den EIA-RS310 19-Zoll-Rack-Normen konstruiert. Die Herstellergarantie gilt für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand
- Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben
- Installieren Sie Bladeserver an einer beliebigen Stelle in einem Büro ohne einen eigenen Serverraum
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Merkmale

- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Dieses 2 HE Wandmontage Rack kann an der Wand oder direkt unter einem Schreibtisch/Tisch montiert werden, wodurch Ihr Arbeitsbereich erweitert wird und die Geräte leicht zugänglich bleiben
- **PLATZSPAREND:** Perfekt für SOHO Umgebungen, bietet der Wandmontage Netzwerkschrank eine platzsparende Installation für Umgebungen, in denen die Grundfläche für ein Server Rack in voller Größe fehlt
- **ROBUSTES DESIGN:** Das vertikale, wandmontierbare Server Rack entspricht den EIA-RS310 19 Zoll Rack Standards und verfügt über ein robustes Stahl-Design
- **TAA KONFORM:** Dieses TAA konforme 2 HE Vertikales Wandmontage Server Rack erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht die Anschaffung nach GSA Schedule
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Vertikale Wand Server Rack lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	2U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert
	Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape

	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity	61.1 lb [27.7 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Seitenblendentyp	Stahl
Product Measurements		
	Interne Breite	19.6 in [49.7 cm]
	Interne Tiefe	18.9 in [48.1 cm]
	Produktlänge	4.7 in [11.9 cm]
	Produktbreite	19.7 in [50.1 cm]
	Produkthöhe	21.8 in [55.4 cm]
	Produktgewicht	17.6 lb [8.0 kg]
	Max. Montagetiefe	18.9 in [48.1 cm]
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
	Paketlänge	22.6 in [57.4 cm]
	Paketbreite	20.9 in [53.1 cm]
	Pakethöhe	5.7 in [14.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	21.5 lb [9.7 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - RK219WALVO 2U Rack zur Wandmontage

8 - #10-32 Schrauben

8 - #10-32 Käfigmuttern

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.