

Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U

N° de produit: RK219WALVO



Le rack en acier à fixation latérale 2U 19 po RK219WALVO est un rack de serveur à fixation murale, qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack 2U peut être fixé sur un mur ou directement sous un bureau/une table, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le rack à fixation murale permet d'économiser de la place dans les espaces réduits, qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de dimension ordinaire. Ce rack permet de monter votre équipement à la verticale ; l'équipement non montable en rack peut être installé en utilisant le rack comme boîtier mural/châssis.

Construit conformément aux normes de rack 19 po EIA-RS310.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur
- Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer

de l'espace

- Installez un serveur lame à tout endroit d'un bureau sans avoir à disposer de toute une salle de serveurs
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

- **FACILE À UTILISER** : Ce rack mural 2U peut être monté sur un mur ou directement sous un bureau ou une table, ce qui permet d'élargir votre espace de travail et de garder les équipements facilement accessibles
- **GAGNEZ DE L'ESPACE** : Parfaite pour les environnements SOHO, l'armoire réseau murale offre une installation peu encombrante pour les environnements qui n'ont pas l'espace nécessaire pour un rack d'équipement de serveur de taille normale
- **CONCEPTION STRUCTUREE** : Construit selon les normes EIA-RS310 pour les racks de 19 pouces, le rack vertical pour serveurs à montage mural présente une conception robuste en acier
- **CONFORME AU TAA** : Ce rack 2U 19" en acier à montage latéral est conforme aux exigences de la loi fédérale américaine sur les accords commerciaux (TAA), permettant aux gouvernements d'acheter des produits GSA Schedule
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support mural est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	2U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 61.1 lb [27.7 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de panneau latéral Acier

Product Measurements

Largeur interne 19.6 in [49.7 cm]

Profondeur interne 18.9 in [48.1 cm]

Longueur du produit 4.7 in [11.9 cm]

Largeur du produit 19.7 in [50.1 cm]

Hauteur du produit 21.8 in [55.4 cm]

Poids du produit 17.6 lb [8.0 kg]

Profondeur de montage maximal 18.9 in [48.1 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Longueur du Paquet 22.6 in [57.4 cm]

Package Width 20.9 in [53.1 cm]

Package Height 5.7 in [14.6 cm]

Poids brut 21.5 lb [9.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale 2U RK219WALVO

8 - Vis n°10-32

8 - Écrous cage n°10-32

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis