

## Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U

N° de produit: RK219WALVO



Le rack en acier à fixation latérale 2U 19 po RK219WALVO est un rack de serveur à fixation murale, qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack 2U peut être fixé sur un mur ou directement sous un bureau/une table, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le rack à fixation murale permet d'économiser de la place dans les espaces réduits, qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de dimension ordinaire. Ce rack permet de monter votre équipement à la verticale ; l'équipement non montable en rack peut être installé en utilisant le rack comme boîtier mural/châssis.

Construit conformément aux normes de rack 19 po EIA-RS310, le RK219WALVO offre une fabrication robuste en acier et bénéficie d'une garantie à vie.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur
- Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace
- Installez un serveur lame à tout endroit d'un bureau sans avoir à disposer de toute une salle de

serveurs

- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

## Spécifications techniques

- La plaque en acier 2U incluse en option permet d'utiliser le rack comme un boîtier mural pour tout équipement non montable en rack
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
- Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
- Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-RS310

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	2U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

### Performance



Weight Capacity 61.2 lb [27.7 kg]

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de panneau latéral Acier

---

Product Measurements

Largeur interne 19.6 in [49.7 cm]

Profondeur interne 18.9 in [48.1 cm]

Longueur du produit 4.7 in [11.9 cm]

Largeur du produit 19.7 in [50.1 cm]

Hauteur du produit 21.8 in [55.4 cm]

Poids du produit 17.7 lb [8.0 kg]

Profondeur de montage maximal 18.9 in [48.1 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 22.6 in [57.4 cm]

Package Width 20.9 in [53.2 cm]

Package Height 6.1 in [15.4 cm]

Poids brut 21.4 lb [9.7 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Rack à fixation murale 2U RK219WALVO

Vis n°10-32

Écrous cage n°10-32

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

