Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

ID del Producto: RK2236BKF

Este rack de servidores ofrece 22U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de peso de hasta 800 kg.

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 730mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de gestión de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su equipo.

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de mantenerlo seguro.

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente los gastos de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho

contenedor para montar el armario en una fecha posterior.

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a las puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte superior de su rack.

El modelo RK2236BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilícelo en áreas con espacio limitado que requieran racks cerrados seguros, como tiendas de tecnología o centros de reparación

• Montaje en bastidor de servidores, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de armario

• Monte equipos en un armario para aplicaciones robustas que requieren movilidad, como salas de edición de A/V y estudios de emisión de radio o televisión

Características

• PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Armario rack para servidores 22U de 19" de 4 columnas con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 14,4cm a 83,8cm - Compatible con varios servidores/conmutadores/vídeo/AV y otros equipos de redes

• FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE: Se envía compacto y en paquete plano para evitar daños y facilitar la instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El rack para servidores sólo mide 118,3cm de altura

• DISEÑO Y VENTILACIÓN: Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y extraíbles con parte

superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 columnas con capacidad de peso de 800kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

• HARDWARE INCLUIDO: El rack de red rodante incluye hardware de montaje en rack, como 20 tuercas enjauladas/tornillos M6, arandelas de copa de PVC - Puertas delanteras/traseras y paneles laterales Llaves, 2 llaves Allen - Ruedas y patas niveladoras

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este armario para servidores informáticos 22U está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Montaje en Pared	No
	Tipo de rack	4 postes
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
	Altura U	22U
	Características Especiales	Ruedas (incluidas)
		Ensamblaje Sencillo
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Patas niveladoras
		Marcas de U
	Perfil para carriles de montaje	En G
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento		
	Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
	Tipo de Panel Lateral	Acero
	Características del panel lateral	Candado de seguridad con llave
	Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
	Características de la puerta trasera	Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible
Medidas del Producto		
	Ancho Interno	22.8 in [58 cm]
	Profundidad Interna	39.0 in [99 cm]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
	Altura del Producto	3.5 ft [1.1 m]
	Peso del Producto	138.0 lb [62.6 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	33.0 in [83.8 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
	Altura con Ruedas	46.6 in [118.3 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí

	Longitud de la Caja	3.5 ft [1.1 m]
	Ancho de la Caja	3.9 ft [1.2 m]
	Altura de la Caja	11.8 in [30.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	165.4 lb [75.0 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Panel superior y panel inferior
		1 - Panel y estructura izquierda y derecha
		4 - Uniones
		8 - Topes de esquina
		4 - Ruedas
		3 - Juego de llaves
		4 - Patas Ajustables
		1 - Kit de tornillos de montaje (M4, M5, M6, M8)
		20 - Tornillos M6
		20 - Tuerca enjaulada M6
		1 - Llave Allen
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.