

Armadio Rack 19" 22U su Ruote a 4 Montanti, Server Rack 19 pollici Mobile con pannelli laterali romovibili e serratura. Rack Dati con Profondità Regolabile per apparecchiature informatiche / AV / IT

ID prodotto: RK2236BKF



Questo rack per server offre uno spazio di 22U in un armadio elegante e sicuro per la conservazione di dispositivi con montaggio a rack da 19" e conformi con EIA-310, come ad esempio server IBM, HP e Dell, uniti alle apparecchiature audiovisive e di telecomunicazione. Il rack offre una soluzione di archiviazione efficace in grado di supportare una capacità totale di carico di 800 kg.

Il rack è progettato con diverse caratteristiche utili per il montaggio di una grande quantità di apparecchiature.

Grazie alle guide di montaggio regolabili, è possibile modificare facilmente la profondità del binario fino a 830 mm. Queste guide garantiscono la perfetta compatibilità dell'armadio con le apparecchiature montate a rack standard. La maggiore profondità consente di supportare cavi aggiuntivi e offre una gestione dell'alimentazione nella parte posteriore dell'apparecchiatura.

Il rack è dotato di porte in metallo spazzolato sul pannello superiore e inferiore, per instradare i cavi all'interno o all'esterno dell'armadio e gestirli in maniera discreta. È possibile rimuovere il pannello superiore e inferiore per personalizzare l'installazione. Il rack è dotato di un cavetto di messa a terra per la protezione elettrica delle apparecchiature.

Per una visibilità e protezione completa delle apparecchiature, questo rack è dotato di un'elegante finestrino in vetro sullo sportello anteriore. Lo sportello in vetro offre un aspetto elegante per qualsiasi sala server e la possibilità di monitorare visivamente le apparecchiature senza aprire il rack.

Il rack è dotato anche di pannelli laterali removibili con meccanismi indipendenti di blocco a rilascio rapido per l'agevole accesso alle apparecchiature senza sacrificare la protezione.

L'armadio è dotato di una scatola piatta per la riduzione del volume di spedizione e il contenimento dei costi. Inoltre, grazie all'efficiente imballaggio del rack, è possibile conservare l'armadio e installarlo in

un secondo momento.

L'armadio è dotato di rotelle, per un accesso agevolato alle apparecchiature montate sul retro e il semplice spostamento in ufficio, nello studio o nella sala server. Inoltre, l'altezza e la larghezza del rack si adattano alle porte standard per spostare il rack di server in diverse stanze.

Lo sportello posteriore del rack è costituito da una griglia, mentre quello anteriore in vetro è ventilato. In questo modo è possibile aumentare il flusso dell'aria e offrire un economico raffreddamento passivo in grado di favorire il funzionamento delle apparecchiature a una temperatura ottimale.

Il pannello superiore è dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi ingabbiati, consentendo il montaggio e l'installazione di apparecchiature aggiuntive in cima al rack. Il pannello superiore è dotato anche di supporti che consentono di aggiungere ventole utili alle apparecchiature che richiedono un raffreddamento attivo.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Adatto per l'utilizzo in zone con spazio limitato che richiedono rack chiusi, come ad esempio la parte frontale dei negozi tecnologici o i centri di riparazione
- Perfetto per server con montaggio a rack, switch KVM, apparecchiature di rete e console in armadi
- Consente di montare le apparecchiature in un armadio per le applicazioni che richiedono mobilità, come ad esempio sale di montaggio audiovisivo o studi di produzione televisivi o radiofonici

## Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** armadietto rack per server 4 montanti 22U 19" con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da 14,4 cm a 83,8 cm. Rack dati compatibile con vari server/switch/patch panel, apparecchiature IT, A/V
- **SPEDIZIONE E MONTAGGIO FACILI:** l'armadio rack dati 22U viene spedito compatto, con imballaggio piatto per evitare danni e facilitare l'installazione. Include ruote e piedini di livellamento per maggiore stabilità. Il rack ha un'altezza di soli 118,3 cm
- **DESIGN E VENTILAZIONE:** La porta e pannelli laterali traforati e la parte superiore ventilata garantiscono il flusso d'aria per la ventilazione naturale. Armadio Rack 19 pollici a mezza altezza con capacità di carico di 800 kg, conforme a EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack di rete su ruote include hardware di montaggio: 20 dadi/viti a gabbia

M6, rondelle a testa svasata in PVC, Chiavi per le porte anteriori/posteriori e per i pannelli laterali, 2x chiavi a brugola, rotelle e piedini di livellamento

- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo armadio rack 22U per server è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	22U
Funzioni speciali	Rotelle (incluse) Installazione semplice Perni di messa a terra Piedini di livellamento Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestazioni

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestra in vetro
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile

---

Product Measurements

Larghezza interna	22.8 in [58 cm]
Profondità interna	39.0 in [99 cm]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	3.5 ft [1.1 m]
Peso prodotto	138.0 lb [62.6 kg]
Profondità di montaggio massima	33.0 in [83.8 cm]
Profondità di montaggio minima	5.7 in [14.4 cm]
Altezza con ruote orientabili	46.6 in [118.3 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	3.5 ft [1.1 m]
Package Width	3.9 ft [1.2 m]

Package Height 11.8 in [30.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 165.4 lb [75.0 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannelli superiori e inferiori
	1 - Pannello sinistro e destro e telaio
	4 - Giunti
	8 - Protezioni angolari
	4 - Ruote orientabili
	3 - Set di chiavi
	4 - Piedini regolabili
	1 - Kit di viti per assemblaggio (M4,M5,M6,M8)
	20 - Viti M6
	20 - Dado ingabbiato M6
	1 - Chiave a brugola

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.