

## Gabinete Rack para Servidores 22U 19" 4 Postes - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Rieles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK2236BKF



Este rack de servidores suministra 22U de espacio de almacenamiento en un armario con un diseño atractivo, para guardar dispositivos de rack de 19" como servidores Dell, HP e IBM y equipo de telecomunicaciones. El rack es una solución robusta de almacenamiento con una capacidad de carga total de 800kg.

Este rack ha sido diseñado con diferentes características que le permiten incorporar fácilmente un montón de equipos.

Con los rieles de montaje ajustables puede cambiar fácilmente la profundidad del riel hasta 32.7 pulgadas (830 mm). Estos rieles garantizan que el armario sea ampliamente compatible con sus equipos estándar para montaje en bastidor. La profundidad añadida también proporciona soporte para la gestión adicional de cables y energía detrás de su equipo.

El rack cuenta con puertos cepillados en los paneles del techo y del suelo que le permiten pasar fácilmente el cableado hacia el interior y el exterior del armario, para una gestión discreta del cableado. Los paneles del suelo y del techo también se pueden quitar, lo que le permite personalizar su configuración, y el bastidor cuenta con orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección.

Para asegurarse de que tiene una visibilidad completa de su equipo mientras lo guarda de forma segura, este rack cuenta con una elegante ventana de cristal en la puerta frontal. La puerta de cristal queda muy bien en cualquier sala de servidores, y le da la libertad de supervisar claramente los equipos sin la molestia de tener que abrir el rack.

El rack también cuenta con paneles laterales extraíbles con mecanismos de cierre rápido con cerraduras independientes que le permiten acceder fácilmente a su equipo sin dejar de mantenerlo seguro.

El gabinete viene en un paquete plano para reducir el volumen de envío, lo que reduce significativamente sus costes de envío. Además, debido a que el rack está empaquetado de manera eficiente, puede almacenar fácilmente el rack, para su despliegue en una fecha posterior.

El rack cuenta con ruedas que garantizan un acceso sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, al tiempo que facilitan la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del bastidor se ajustan a las puertas estándar, lo que le da la libertad de desplazar su bastidor de servidores a otras salas.

La puerta trasera del rack es de malla, y la puerta delantera de cristal está ventilada, trabajando juntas para aumentar el flujo de aire y proporcionar una refrigeración pasiva que es rentable y garantiza que su equipo funcione a una temperatura óptima.

El panel superior del techo cuenta con orificios de ventilación cuadrados compatibles con tuercas enjauladas, que proporcionan puntos de montaje que le permiten añadir equipos adicionales en la parte superior de su rack.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilícelo en áreas con espacio limitado que requieran racks cerrados seguros, como tiendas de tecnología o centros de reparación
- Montaje en bastidor de servidores, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de rack
- Monte equipos en un rack para aplicaciones robustas que requieren movilidad, como salas de edición de A/V y estudios de emisión de radio o televisión

## Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Gabinete rack para servidores 22U de 19" de 4 postes con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable de 14.4cm a 83.8cm - Compatible con varios servidores/conmutadores/video/AV y otros equipos de redes
- **FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE:** Se envía compacto y en paquete plano para evitar daños y facilitar la instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El rack para servidores sólo mide 118.3cm de altura
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y extraíbles con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 postes con capacidad de peso de 800kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye hardware de montaje en rack, como 20 tuercas enjauladas/tornillos M6, arandelas de copa de PVC - Puertas delanteras/traseras y paneles laterales Llaves, 2 llaves Allen - Ruedas y patas niveladoras
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este gabinete para servidores informáticos 22U está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	22U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

#### Rendimiento

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

---

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero
Características del panel lateral	Candado de seguridad con llave
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible

## Medidas del Producto

Ancho Interno	22.8 in [58 cm]
Profundidad Interna	39.0 in [99 cm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	3.5 ft [1.1 m]
Peso del Producto	138.0 lb [62.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	33.0 in [83.8 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
Altura con Ruedas	46.6 in [118.3 cm]

## Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	3.5 ft [1.1 m]

Ancho de la Caja	3.9 ft [1.2 m]
Altura de la Caja	11.8 in [30.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	165.4 lb [75.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel superior y panel inferior
	1 - Panel y estructura izquierda y derecha
	4 - Uniones
	8 - Topes de esquina
	4 - Ruedas
	3 - Juego de llaves
	4 - Patas Ajustables
	1 - Kit de tornillos de montaje (M4, M5, M6, M8)
	20 - Tornillos M6
	20 - Tuerca enjaulada M6
	1 - Llave Allen

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.