

22U serverrackskåp med säker låsdörr - 4 stolpar med justerbart djup (5,5 till 32,7 tum) - 800 kg kapacitet - 19-tums bärbar inneslutning på hjul för nätverksutrustning

Produkt ID: RK2236BKF



Serverhyllan har 22U förvaringsutrymme i ett slimmat och säkert skåp för förvaring av EIA-310-kompatibla 19" hyllmonterbar utrustning som till exempel Dell-, HP- och IBM-servrar tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Hyllan är en robust förvaringslösning som stöder upp till totalt 800 kg.

Hyllan är designad med olika funktioner som gör att du enkelt kan inkorporera mycket utrustning.

Med justerbara monteringskenor kan du enkelt ändra skendjupet till upp till 830 mm. Dessa skenor garanterar att skåpet har brett stöd för din hyllmonterbara standardutrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Hyllan har borstportar på tak- och golvpanelerna så att du enkelt kan dra kablar till insidan och utsidan av skåpet för diskret kabelhantering. Golv- och takpanelerna kan dessutom tas bort så att du kan anpassa din uppställning och hyllan har jordningskontakter så att du kan jorda din utrustning för extra skydd.

För att garantera full synlighet av din utrustning samtidigt som den är inlåst har hyllan ett elegant glasfönster på framdörren. Glasdörren passar bra i alla serverrum och ger dig friheten att enkelt övervaka utrustningen utan att behöva öppna hyllan.

Hyllan har dessutom löstagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningssystemer så att du får enkel åtkomst till din utrustning samtidigt som den är säker.

Skåpet levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket reducerar dina fraktkostnader signifikant. Och eftersom hyllan är effektivt packad kan du enkelt förvara skåpet för senare användning.

Skåpet har hjul för problemfri åtkomst till utrustning monterad på baksidan och enkel rörlighet runt

omkring i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

Hyllans bakdörr har nät och glasdörren på framsidan är ventilerad och tillsammans arbetar de för att öka luftflödet och ge passiv kylning som är kostnadseffektiv och ser till att din utrustning har optimal temperatur.

Takpanelen har fyrkantiga ventileringshål som är kompatibla med korgmuttrar, vilket ger monteringspunkter så att du kan lägga till extra utrustning ovanpå hyllan.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Använd på områden med begränsat utrymme och som kräver säkra inneslutna hyllor som till exempel skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Hyllmonterade servrar, KVM-switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler
- Montera utrustning i ett skåp för robusta applikationer som kräver rörlighet, som till exempel A/V-redigeringsrum och radio- eller TV-studior

## Funktioner

- **PROBLEMFRI INSTALLATION:** Detta 22U-serverställskåp har justerbara monteringskenor med ett djup på upp till 830 mm (32,7 tum), vilket är mycket kompatibelt med din nätverksutrustning
- **RYMMER DIN STANDARDUTRUSTNING:** Detta mobila skåp ger säker förvaring av standard 19-tums rackmonterade enheter och utrustning. Det är kompatibelt med EIA-310-kompatibel utrustning och har en total lastkapacitet på 800 kg.
- **MAXIMERA RÖRLIGHETEN:** Den bärbara serverrackinneslutningen har hjul, vilket gör den enkel att flytta runt på kontoret, i studion eller i serverrummet
- **HÅLL UTRUSTNINGEN TILLGÄNGLIG, SVAL OCH SÄKER:** De avtagbara sidopanelerna har oberoende lås som gör det lätt att komma åt utrustningen, och de främre och bakre dörrarna ökar luftflödet för att främja passiv kylning för optimal temperatur
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här serverskåpet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

## Hårdvara

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Garantipolicy           | Lifetime                |
| Väggmonterbar           | Nej                     |
| Hylltyp                 | 4 stag                  |
| Ramtyp                  | Inneslutet skåp         |
| U-höjd                  | 22U                     |
| Specialfunktioner       | Hjul (medföljer)        |
|                         | Enkel montering         |
|                         | Jordningsklack(ar)      |
|                         | Nivåfötter              |
|                         | U-markeringar           |
| Profil monteringsskenor | G-Shape                 |
| Mounting Hole Types     | Kvadrat (för burmutter) |
| Industristandarder      | EIA/ECA-310-E           |

## Prestanda

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet) | 1764.0 lb [800 kg] |
| Weight Capacity for Racks (Rolling)             | 330.8 lb [150 kg]  |

## Utseende

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Färg                  | Svart                                                 |
| Främre dörr           | Stål med glasfönster                                  |
| Främre dörrfunktioner | Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr |
| Sidopaneler           | Stål                                                  |
| Sidopanelfunktioner   | Säkert nyckellås                                      |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Bakre dörr           | Stålnät                                              |
| Bakre dörrfunktioner | Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr |

#### Product Measurements

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Inre bredd              | 22.8 in [58 cm]    |
| Inre djup               | 39.0 in [99 cm]    |
| Produktlängd            | 3.3 ft [1.0 m]     |
| Produktbredd            | 23.6 in [60.0 cm]  |
| Produkthöjd             | 3.5 ft [1.1 m]     |
| Produktvikt             | 138.0 lb [62.6 kg] |
| Maximalt monteringsdjup | 33.0 in [83.8 cm]  |
| Minsta monteringsdjup   | 5.7 in [14.4 cm]   |
| Höjd med hjul           | 46.6 in [118.3 cm] |

#### Förpackning

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Platt paket (montering krävs) | Ja                 |
| Paketets längd                | 3.5 ft [1.1 m]     |
| Package Width                 | 3.9 ft [1.2 m]     |
| Paketets höjd                 | 11.8 in [30.0 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning)       | 165.4 lb [75.0 kg] |

#### Vad det är i lådan

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Över- och underpaneler          |
|                 | 1 - Vänster- och högerpanel och ram |
|                 | 4 - Fogar                           |
|                 | 8 - Hörnskydd                       |
|                 | 4 - Hjul                            |

3 - Nycklar

4 - Justerbara fötter

1 - Paket med monteringsskruvar (M4, M5, M6, M8)

20 - M6 skruvar

20 - M6 korgmutter

1 - Insexnyckel

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.