

Rack per Server - Armadio Server con profondità da 31" - 24U

ID prodotto: RK2433BKM



Questo server rack offre 24U di spazio in un armadietto elegante e protetto per l'installazione di dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell®, HP® e IBM®, oltre ad altre apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 450 kg (992 lb.).

Il rack è dotato di una serie di funzionalità che consentono la facile integrazione di una grande quantità di apparecchiature. Grazie alle guide di montaggio regolabili, è possibile modificare con facilità la profondità della guida da 3" fino a 30" (50,8 mm - 762 mm) per garantire la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi. Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Il rack è dotato di fori con appositi coperchi sul primo pannello in basso e sull'ultimo in alto che semplificano la stesura dei cavi all'interno e all'esterno dell'armadietto, per una gestione ottimale dei cavi. Il rack è inoltre dotato di perni di messa a terra che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature collegandole alla terra. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

Per garantire la sicurezza delle apparecchiature montate sul rack, sono presenti una porta a rete anteriore e una posteriore, entrambe dotate di chiave. Le porte a rete aggiungono eleganza a qualsiasi sala server e aiutano a garantire il raffreddamento passivo. Il senso di apertura delle porte si può invertire, consentendo di scegliere il lato del rack da cui aprire la porta e adattare l'armadietto allo spazio della sala server.

I pannelli laterali del rack si possono rimuovere grazie ai fermi a rilascio rapido, per consentire l'accesso immediato all'apparecchiatura e garantirne al contempo la sicurezza.

L'armadietto è montato su rotelle che consentono di accedere senza problemi all'apparecchiatura installata nella parte posteriore e di spostare il rack all'interno dell'ufficio, studio o sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso le porte di dimensioni standard, per rendere possibile il trasporto del server rack in un'altra sala.

Il prodotto RK2433BKM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione
- Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack
- Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- Installazione semplificata dell'apparecchiatura montabile in rack
- Apparecchiatura montata sul rack sempre al sicuro grazie alle porte chiuse a chiave
- Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva
- Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature
- Specs: 5-YR warranty | 24U 19in Enclosure Cabinet | Mounting Depth 2 to 30in. | 995 lb stationary capacity| 100xM6 cage nuts & screws | 1U vented shelf | 10ft hook and loop tape inc. | Grounding lugs

Hardware

| | |
|--------------------|----------|
| Norme di garanzia | 5 Years |
| Montabile a parete | No |
| Tipo rack | 4 staffe |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo frame | Armadio montato |
| Altezza U | 24U |
| Funzioni speciali | Guide di montaggio regolabili Gestione cavi integrata Perni di messa a terra Piedini di livellamento Marcature per unità rack Consegna con assemblaggio completo Rotelle (incluse) |
| Profilo guida di montaggio | L-Shape |
| Opzioni di raffreddamento | Quattro ventole opzionali: 120 mm |
| Mounting Hole Types | Quadrato (per dado a gabbia) |
| Standard del settore | EIA/ECA-310-E |

Prestazioni

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 994.5 lb [450 kg] |
|------------------------------|-------------------|

Note/requisiti speciali

| | |
|------|------------------------------------------------------|
| Nota | Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi |
|------|------------------------------------------------------|

Caratteristiche fisiche

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo sportello anteriore | Maglie in acciaio |
| Caratteristiche dello sportello anteriore | Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile |
| Tipo pannello laterale | Maglie in acciaio |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche dei pannelli laterali | Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili |
| Tipo sportello posteriore | Maglie in acciaio |
| Caratteristiche dello sportello posteriore | Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile |

Product Measurements

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Larghezza interna | 23.6 in [60 cm] |
| Profondità interna | 33.4 in [84.8 cm] |
| Lunghezza prodotto | 33.5 in [85.2 cm] |
| Larghezza prodotto | 23.6 in [60 cm] |
| Altezza prodotto | 3.8 ft [1.2 m] |
| Peso prodotto | 144.4 lb [65.3 kg] |
| Profondità di montaggio massima | 30.0 in [76.2 cm] |
| Profondità di montaggio minima | 2.5 in [64 mm] |
| Altezza con ruote orientabili | 4.1 ft [1.2 m] |

Informazioni confezione

| | |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) | No |
| Package Length | 35.7 in [90.8 cm] |
| Package Width | 25.2 in [63.9 cm] |
| Package Height | 4.5 ft [1.4 m] |
| Peso spedizione (confezione) | 162.4 lb [73.5 kg] |

Contenuto



della
confezione

Incluso nella
confezione

armadietto

Ripiano fisso da 1U

Fascette hook and loop da 3 m

Dadi ingabbiati M6

Viti M6

chiavi porte

chiavi pannello laterale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

