

Gabinete Rack para Servidores 24U 19" 4 Postes - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Rieles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK2433BKM



Este rack para servidores proporciona 24U de espacio de almacenamiento en un gabinete elegante y seguro para almacenar dispositivos estándar de montaje en rack de 19", como servidores Dell®, HP® e IBM®, junto con equipos de telecomunicaciones y A/V. El rack es compatible con los equipos que cumplen la norma EIA-310 y admite una capacidad de carga total de 450kg.

Este rack incluye una variedad de características que le permiten incorporar fácilmente gran cantidad de equipos. Con los carriles de montaje ajustables, puede cambiar fácilmente la profundidad del carril desde 2" hasta 30" (76.2mm - 780mm) para garantizar la compatibilidad de su equipo de montaje en bastidor estándar. Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye un rollo de 3 metros de bridas autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

El rack dispone de orificios con tapas en los paneles del techo y del suelo que facilitan el paso del cableado hacia el interior y el exterior del armario, para una gestión discreta de los cables. El rack también cuenta con orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección.

Este rack también incluye un estante 1U que le proporciona una superficie estable para colocar el equipo que no se puede montar en rack o para almacenar sus herramientas.

Para proporcionar un despliegue sin complicaciones, el rack se envía completamente montado.

Para mantener seguro su equipo montado en rack, este rack cuenta con puertas de malla de bloqueo delanteras y traseras. Las puertas de malla quedan muy bien en cualquier sala de servidores y ayudan a proporcionar una refrigeración pasiva. Las puertas también son reversibles, lo que le da la libertad de elegir desde qué lado del rack se abre la puerta, para adaptarse a los requisitos de espacio de su sala de servidores.

El rack también cuenta con paneles laterales extraíbles con cierres rápidos independientes que le permiten acceder fácilmente a su equipo, sin dejar de mantenerlo seguro.

El rack incluye ruedas para acceder sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, al tiempo que facilita la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del rack se ajustan a las puertas estándar, lo que le da la libertad de desplazar su rack de servidores con ruedas a otras salas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instalar en tiendas de tecnología y centros de reparación que disponen de espacio limitado pero suelen tener equipos montables que requieren seguridad
- Instale servidores de montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de rack
- Aloje equipos de audio/video montados en bastidor para su difusión en su sala de edición o estudio de televisión

Características

- PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Gabinete rack para servidores de 19" de 4 postes 24U con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable de 4.5cm a 75.9cm - Compatible con servidores/conmutadores/vídeo/AV y otros equipos de redes
- TOTALMENTE MONTADO CON RUEDAS: Se envía premontado con ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El gabinete rack para servidores sólo mide 124.3cm de altura, ideal para espacios estrechos en el hogar/oficina o salas de servidores
- DISEÑO Y VENTILACIÓN: Tiene puertas de malla con cerradura y paneles laterales con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 postes con una capacidad de peso de 450kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este rack para servidores informáticos 24U tiene una garantía de 5 años, que incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5
- HARDWARE INCLUIDO: El rack de red rodante incluye 50 tuercas enjauladas M6 y tornillos para montar equipos, cierre de gancho y bucle de 3.1m, 2 llaves para puertas/paneles laterales y un estante fijo 1U - Marcas de altura 1U para facilitar la instalación

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	24U
Características Especiales	Carries de montaje ajustables Gestor de cables integrado Ruedas (incluidas) Lengüeta(s) para conexión a tierra Patas niveladoras Se envía totalmente ensamblado Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	992.2 lb [450 kg]
-----------------------------------	-------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removable

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.6 in [60 cm]
Profundidad Interna	33.4 in [84.8 cm]
Longitud del Producto	33.6 in [85.3 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	46.2 in [117.2 cm]
Peso del Producto	130.1 lb [59.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.9 in [75.9 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	1.8 in [4.5 cm]
Altura con Ruedas	48.9 in [124.3 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	25.8 in [65.6 cm]

Ancho de la Caja 38.0 in [96.4 cm]

Altura de la Caja 4.6 ft [1.4 m]

Peso (de la Caja) del Envío 155.0 lb [70.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Rollo de 3m de Gancho y Bucle
1 - Armario
1 - Estante 1U Fijo
100 - Tuercas Jaula M6
100 - Tornillos M6
2 - Llaves de Puerta
2 - Llaves de Panel Lateral

Información Acerca de la Garantía

Warranty 5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

