

## 24U serverkast - 76 cm (30") diepe behuizing

Productcode: RK2433BKM



Dit serverrack biedt 24U opberg ruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell®, HP®- en IBM®-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 450 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen. Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast van 50,8 mm tot 762 mm voor gegarandeerde compatibiliteit met uw standaard rackgemonteerde apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur. Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Het rack heeft afgedopte gaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. Het rack heeft ook geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Om uw rackgemonteerde apparatuur te beveiligen, is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gaasdeuren. De gaasdeuren zien er in elke serverruimte geweldig uit en zorgen ook voor passieve koeling. De deuren kunnen ook worden verwisseld, zodat u zelf kunt kiezen van welke kant van het rack de deur opent, aangepast aan de beschikbare ruimte in uw serverruimte.

Het rack heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijk sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

De RK2433BKM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over montagebare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkapparatuur en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

### Eigenschappen

- Eenvoudige installatie van rackmonteerbare apparatuur
- Beveilig uw rackgemonteerde apparatuur met afsluitbare deuren
- Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
- Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
- Specs: 5-YR warranty | 24U 19in Enclosure Cabinet | Mounting Depth 2 to 30in. | 995 lb stationary capacity | 100xM6 cage nuts & screws | 1U vented shelf | 10ft hook and loop tape inc. | Grounding lugs

---

#### Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	24U

Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Geïntegreerd kabelbeheer
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	U-markeringen
	Volledig gemonteerd geleverd
	Zwenkwielen (meegeleverd)
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	994.5 lb [450 kg]
------------------------------	-------------------

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
---------	--

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas

Kenmerken deur achterkant      Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

---

Product Measurements

Interne breedte	23.6 in [60 cm]
Interne diepte	33.4 in [84.8 cm]
Lengte product	33.5 in [85.2 cm]
Breedte product	23.6 in [60 cm]
Hoogte product	3.8 ft [1.2 m]
Gewicht product	144.4 lb [65.3 kg]
Maximale montagediepte	30.0 in [76.2 cm]
Minimale montagediepte	2.5 in [64 mm]
Hoogte met wielen	4.1 ft [1.2 m]

---

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	35.7 in [90.8 cm]
Package Width	25.2 in [63.9 cm]
Package Height	4.5 ft [1.4 m]
Verzendgewicht (verpakt)	162.4 lb [73.5 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	rack behuizing
	1U schap
	3m klittenband
	M6 kooimoeren



M6 schroeven

sleutels deur

sleutels zijpaneel

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

