

19-tums 24U-serverskåp - 4 stolpar - Nätverksutrustningsrack med justerbart djup (5 till 76 cm) och hjul/kabelhantering/hylla/1U-hylla/låsluckor

Produkt ID: RK2433BKM



Detta serverrack tillhandahåller 24U lagringsutrymme i ett elegant, säkert skåp för lagring av standard 19 tums rackmonterade enheter som exempelvis Dell®, HP® och IBM®-servrar, tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Racket är kompatibel med EIA-310-kompatibel utrustning och stöder en sammanlagd lastkapacitet på 450 kg.

Detta rack innehåller en mängd funktioner som gör att du enkelt kan integrera en mängd utrustning. Med justerbara monteringskenor kan du enkelt ändra skendjup från 50,8 mm upp till 762 mm för att säkerställa kompatibilitet med din vanliga rackmonterade utrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen. För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Racket har hål med skydd på ovansidan och golvpaneler som gör det enkelt att föra kablar till insidan och utsidan av skåpet, för en diskret kabelläggning. Racket har också jordskor som gör att du kan jorda utrustningen för extra skydd. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

För att möjliggöra en problemfri driftsättning, levereras racket färdigmonterat.

För att skydda din rackmonterad utrustning på ett säkert sätt har detta rack låsbara gallerdörrar på fram- och baksida. Gallerdörrarna ser bra ut i alla serverrummen och bidrar till en bra passiv kylning. Dörrarna är också vändbara, vilket ger dig frihet att välja på vilken sida av racket dörren ska öppnas, för att passa utrymmeskraven i ditt serverrum.

Racket har även löstagbara sidopaneler med oberoende snabbåls som gör att du enkelt kan få tillgång till utrustningen, men ändå hålla den säker.

Skåpet har hjul för problemfri tillgång till bakmonterad utrustning samtidigt som det gör att du enkelt kan flytta den i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera i teknikbutiker och reparationscentra som har begränsat med utrymme men som vanligtvis har monterbar utrustning som kräver säkerhet
- Installera rackmonterade servrar, switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler
- Installera rackmonterad audio/videoutrustning för sändning i redigeringsrummet eller TV-studion

Funktioner

- **JUSTERBART DJUP:** 19-tums 24U-serverrackinneslutning med fyra stolpar, fyra vertikala skenor och justerbart monteringsdjup på 4,5 cm till 75,9 cm. IT-racket är kompatibelt med olika servrar/switchar/data/video/AV och annan IT-nätverksutrustning
- **MONTERAD MED HJUL:** Slutet 24U-datarackskåp levereras förmonterat med hjul och utjämningsfötter för att ge mer stabilitet. Serverrackskåp för hemmabruk är endast 124,3 cm högt, vilket är perfekt för trånga utrymmen i hemmet/kontoret eller serverrummet
- **DESIGN OCH VENTILATION:** Serverrackskåp i halvhöjd med låsbara nätdörrar och sidopaneler med ventilerad topp för luftflöde. 19-tums rack med fyra stolpar och viktkapacitet på 450 kg (stationärt). Datorracket uppfyller kraven i EIA/ECA-310-E
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta 24U IT-serverskåp är konstruerat och byggt för professionella IT-experters och har en 5 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.
- **HÅRDVARA INGÅR:** Hemnätverksrack på hjul med 50 M6-muttrar och skruvar för montering av utrustning, 3,1 m kardborreband, 2x nycklar för dörr- och sidopaneler och fast 1U-hyllplan. 1U-höjdmarkeringar för enkel positionering

Hårdvara

Garantipolicy

5 Years

Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	24U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Inbyggd kabelhantering
	Hjul (medföljer)
	Jordningsklack(ar)
	Nivåfötter
	Ships Fully Assembled
	U-markeringar
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	
	Weight Capacity (Stationary)
	992.2 lb [450 kg]
Särskilda anmärkningar/krav	
	Obs.
	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende	
	Färg
	Svart
	Främre dörr
	Stålnät
	Främre dörrfunktioner
	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
	Sidopaneler
	Stålnät

Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stålnät
Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr

Product Measurements

Inre bredd	23.6 in [60 cm]
Inre djup	33.4 in [84.8 cm]
Produktlängd	33.6 in [85.3 cm]
Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöjd	46.2 in [117.2 cm]
Produktvikt	130.1 lb [59.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	29.9 in [75.9 cm]
Minsta monteringsdjup	1.8 in [4.5 cm]
Höjd med hjul	48.9 in [124.3 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	25.8 in [65.6 cm]
Paketets bredd	38.0 in [96.4 cm]
Paketets höjd	4.6 ft [1.4 m]
Fraktvikt (förpackning)	155.0 lb [70.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m, krok och ögla
	1 - Kapslingsskåp
	1 - 1U fast hyllplan
	100 - M6 korgmuttrar

100 - M6 skruvar

2 - dörrnycklar

2 - nycklar till sidopanel

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.