

4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen

Produkt-ID: RK2537BKM



Dieses Server-Rack mit 25 HE bietet einen eleganten, sicheren Schrank für 19" Einbaugeräte wie Dell-, HP- und IBM-Server sowie Telekommunikations- und AV-Geräte. Das Rack ist kompatibel mit EIA-310-konformen Geräten und trägt eine Gesamtlastkapazität von 1500 kg.

Dieses Rack bietet eine Reihe von Merkmalen, die Ihnen den Einbau Ihrer Geräte erleichtern. Dank einstellbarer Montageschienen verändern Sie einfach die Tiefe der Schienen von 177,8 mm auf bis zu 889 mm, sodass auch Geräte unterstützt werden, welche die gesamte Tiefe benötigen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden.

Das Rack verfügt an Boden- und Deckenwänden über Löcher zur Kabeldurchführung, die ein unauffälliges Kabelmanagement erlauben, da sich Kabel durch diese Löcher problemlos ins Schrankinnere und -äußere verlegen lassen. Außerdem besitzt das Rack Erdungsösen, über die Sie den Schutz Ihrer Geräte durch Erdung erhöhen können, sowie werkzeuglose Montageschienen für Zubehör, die Ihnen die Montage vertikaler 0U-Kabelordner und Leistungsverteiler ermöglichen.

Für müheloses Kabel-Management wird das Rack mit einer 3-Meter-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder geliefert, die Ihnen die ordentliche Aufbewahrung Ihrer Kabel erleichtert. Sie können das Klettverschluss-Gewebe auf jede gewünschte Größe zuschneiden und Ihre Kabel zusammenbinden oder an dem Rack befestigen.

Um eine problemlose Bereitstellung zu ermöglichen, wird das Rack komplett vormontiert ausgeliefert.

Um die Sicherheit Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten, besitzt dieses Rack verschließbare Gittertüren an Vorder- und Rückseite, die zudem die Luftzirkulation erhöhen, um passive Kühlung zu ermöglichen.

Das Rack ist außerdem mit einer entfernbarer Seitenwand mit eigenem Schnellentriegelungsmechanismus ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können

und sie trotzdem geschützt sind. Zur weiteren Ausstattung gehört eine Deckplatte mit Schnellentriegelungsmechanismus, die Sie entfernen können, ohne die Kabelführungen zu beeinträchtigen, die durch Ihr Rack verlaufen.

Der Schrank steht auf Rollen, sodass er leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Server-Rack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos je nach Bedarf in andere Räume gerollt werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für Geschäfte, Werkstätten und Reparaturzentren, die häufig unter Platzmangel leiden, aber auf die Sicherheit ihrer Einbaugeräte angewiesen sind
- Rackmontage von Servern, KVM-Switches, Netzwerkgeräten und Schrankkonsolen
- Unterbringung von Audio/Video-Einbaugeräten zur Ausstrahlung im Schnittraum oder TV-Studio

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4-Pfosten 25HE 19" Serverschrank/Rack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe 18cm bis 88,9cm; Kompatibel mit verschiedenen Servern / Switches / Daten / Video / AV und anderen IT-Netzwerkgeräten
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT MIT RÄDERN:** Der 25HE Datenschrank wird vormontiert mit Rädern und Nivellierfüßen für mehr Stabilität geliefert; der Serverschrank ist nur 123,9 cm hoch, ideal für beengte Platzverhältnisse zu Hause, im Büro oder im Serverraum
- **DESIGN UND BELÜFTUNG:** Serverschrank in halber Höhe mit abschließbaren Gittertüren und Seitenwänden, belüfteter Oberseite für Luftzirkulation; 4-Pfosten 19"-Rack mit einer Tragkraft von 1500 kg (stationär); Computerschrank-Rack entspricht EIA/ECA-310-E
- **INKLUSIVE MONTAGEMATERIAL:** Rollendes Heimnetzwerk-Rack mit 50 M6-Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung von Geräten, 3,1 m Klettverschluss, 2x Tür-/Seitenteile, Schlüssel und 1HE-Fachboden; 1HE-Höhenmarkierungen zur einfachen Positionierung
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, ist dieser 25HE Serverschrank für 5 Jahre unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	25U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Integrierte Anreihungsvorrichtungen Integrierte Kabelführung Laufrollen (im Lieferumfang enthalten) Erdungsöse(n) Stellfüße Wird vollständig montiert geliefert U-Markierungen
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	3307.5 lb [1500 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	2315.2 lb [1050 kg]

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe

Seitenblendentyp	Stahl
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss mit abnehmbarer hinterer Klappe

Product Measurements

Interne Breite	23.7 in [60.1 cm]
Interne Tiefe	42.3 in [107.4 cm]
Produktlänge	3.5 ft [1.1 m]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	47.2 in [119.9 cm]
Produktgewicht	180.4 lb [81.8 kg]
Max. Montagetiefe	35.0 in [88.9 cm]
Min. Montagetiefe	7.1 in [18 cm]
Höhe mit Rollen	48.8 in [123.9 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	3.8 ft [1.2 m]
Paketbreite	26.9 in [68.4 cm]
Pakethöhe	4.5 ft [1.4 m]
Versandgewicht (Verpackung)	251.4 lb [114.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rack Server Gehäuse
--------------------	-------------------------

104 - M6-Käfigmuttern

104 - M6-Schrauben

104 - Unterlegscheiben aus Kunststoff

2 - Schlüssel

1 - Sechskantschlüssel

1 - 3,0 m Klettverschlussband

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.