

4 Post 26U Wandmonteerbare Netwerkkast met 1U Schap, 19" Scharnierende Patchkast voor Data/AV/Electronica/Computer Apparatuur, Veelzijdig Geventileerd Server Rack, Vergrendelbaar

Productcode: RK2620WALHM



Met deze 26U server- of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren, in een veilige behuizing met een scharnierdeur aan de achterkant voor eenvoudige toegang tot uw apparatuur. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 7,6 tot 40,64cm cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Het aan de wand te monteren netwerk rack vereenvoudigt toegang tot uw apparatuur en kabels gemakkelijk, dankzij een scharnier aan de achterkant waardoor de behuizing van de wand kan worden gedraaid. Door de behuizing 180° gedraaid te installeren, kunt u de draairichting van het scharnier omkeren zodat de behuizing van links of rechts, afhankelijk van uw voorkeur, kan worden geopend.

De 26U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van

alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkkapapparaat strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- **4-POST 26U SERVER RACK:** Wandmonteerbare serverkast met instelbare montagediepte 6,0 cm tot 40,6 cm; Ideaal voor installatie van netwerk switches, patchpanelen en andere rackmonteerbare apparatuur in een magazijn, thuis/op kantoor, in winkel of serverruimte
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** Wandmonteerbaar server rack met 180° scharnierend, gesloten en afsluitbaar ontwerp; Eenvoudige toegang tot de achterkant van de gemonteerde apparaten; Vergrendelbare serverkast met omkeerbare, verwijderbare voordeur en zijpanelen
- **STEVIGE CONSTRUCTIE:** 26U wandmonteerbare netwerkkast met 4 stijlen ontworpen voor extra ondersteuning van je apparatuur; Vervaardigd uit hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor stevigheid en duurzaamheid met een maximaal draagvermogen van 90kg
- **VOORGEMONTEERD:** Scharnierende patchkast wordt volledig gemonteerd geleverd met alle nodige schroeven en kooimoeren om uw apparatuur te monteren; Inclusief een schap en een rol klittenband; Wandmonteerbare kast is EIA/ECA-310-E compliant

- **ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE KOELING:** Geventileerde IT rack behuizing met deur en zijpanelen gemaakt van stevig gaas voor een continue luchtstroom; Ondersteunt actieve koeling met maximaal vier optionele 120 mm ventilators

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	26U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Geïntegreerd kabelbeheer
	Aardingslip(pen)
	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
	wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staal
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel

Product Measurements

Interne breedte	23.3 in [59.3 cm]
Interne diepte	21.5 in [54.5 cm]
Lengte product	21.7 in [55.1 cm]
Breedte product	23.7 in [60.1 cm]
Hoogte product	49.6 in [125.9 cm]
Gewicht product	163.2 lb [74.0 kg]
Maximale montagediepte	16.0 in [40.6 cm]
Minimale montagediepte	2.4 in [6 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	23.5 in [59.8 cm]
Package Width	25.6 in [65.0 cm]
Package Height	4.6 ft [1.4 m]

	Verzendgewicht (verpakt)	147.7 lb [67.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - aan de wand te monteren behuizing 1 - 1U schap 1 - rol met klittenband kabelbinders 104 - 12-24 kooimoeren 104 - 12-24 schroeven 2 - sleutels deur 2 - sleutels zijpaneel 1 - handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.