

3HE 19 Zoll Rack Wandmontage, Vertikales Serrerrack, Patch Panel Wandmontage für Daten/AV/IT/Computer, Vertikale Wandhalterung, 3HE Serverschrank/Wand Rack, 68kg Tragkraft

Produkt-ID: RK319WALLV



Dieses 3HE 19 Zoll Rack für Serverräume ermöglicht die vertikale Montage von Rack Geräten mit beliebiger Tiefe. Montieren Sie die Halterung an einer Holzbohlenwand und positionieren Sie die Geräte vertikal, um die Raumnutzung zu steigern und das Layout zu verbessern. Die Open-Frame Konstruktion ermöglicht einen ungehinderten Luftstrom zu den montierten Geräten und verbessert die Kühlung.

Montieren Sie die Halterung in eine Wand mit Holzrahmenkonstruktion, bei der die Holzbohlen einen Abstand von 40,6 cm haben. Die Wandmontage des Racks eignet sich perfekt für SoHo (kleine Büros, Heimbüros) und andere Anwendungen mit geringem Platzbedarf und ermöglicht die vertikale Montage von bis zu 68 kg Standard Rack Ausrüstung in dieser 14-Gauge Stahlhalterung. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40,6 cm angeordnet, was dem Standard für Konstruktionsrahmen entspricht.

Das vertikale wandmontierte Netzwerk Rack enthält Holzschrauben, M5 Käfigmuttern und M5 Schrauben, um das Rack an einer Wand zu befestigen und Ihre Geräte zu montieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand

- Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

Merkmale

- **3HE VERTIKALES WAND RACK:** Diese Patch Panel Wandhalterung unterstützt 19" Rack montierbare IT/AV/Netzwerk/Computer Geräte beliebiger Tiefe; 68 kg Tragkraft; EIA-310 und REACH konform; Kompakte Wandhalterung für minimalen Platzbedarf im Serverraum/Schrank
- **EINSATZBEREIT:** Das vertikale Wandmontage Rack wird komplett montiert geliefert und enthält 6 Holzschrauben und 12 M5 Käfigmuttern und Schrauben für die Montage des Racks und der Geräte; Die Löcher für die Wandmontage haben einen Abstand von 40 cm
- **DAUERHAFT:** Das vertikale Rack ist mit einem 14-Gauge Stahlrahmen gebaut; bietet eine solide und stabile Befestigung für die Rack Ausrüstung; die pulverbeschichtete Farbe und die Innenschweißung der Ecken sorgen für eine lange Lebensdauer und Robustheit
- **ZERTIFIZIERTE VERPACKUNG:** Dieses vormontierte und einsatzbereite Patch Panel Rack wird in einer ISTA-6 zertifizierten Verpackung geliefert, die eine beschädigungsfreie Lieferung gewährleistet - das Vertikale Wandmontierte Rack ist TAA konform
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses Vertikale Wand Rack Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	3U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung	Weight Capacity	150.0 lb [68.0 kg]
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Schrauben für die Montage auf Holzoberflächen sind im Lieferumfang enthalten, für andere Materialien sind zusätzliche Befestigungsmittel erforderlich.
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	6.1 in [15.5 cm]
	Produktbreite	19.9 in [50.5 cm]
	Produkthöhe	5.9 in [15.0 cm]
	Produktgewicht	2.0 lb [0.9 kg]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
	Paketlänge	6.9 in [17.6 cm]
	Paketbreite	21.5 in [54.5 cm]
	Pakethöhe	6.7 in [17.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.3 lb [1.5 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 4HE Vertikale Wandmontage Rack 12 - M5 Schrauben 12 - M5-Käfigmuttern

6 - Holzschrauben

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.