

## 4 HE 19 Zoll vertikales Wandmontage Rack - Schwarz

Produkt-ID: RK419WALLV



Die 4U-Rack-Halterung RK419WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 4U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices. Sie stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Platz für große Server-Installationen bieten.

Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen (zur Montage an der Wand oder unter dem Schreibtisch) befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Die Wandmontagehalterung wurde gemäß den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks in solider Stahlausführung gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 1HE 19 Zoll Wandhalterung, eine 2HE 19 Zoll Wandhalterung und eine 3HE 19 Zoll Wandhalterung.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand
- Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

## Merkmale

- 4U-Konstruktion für Wandmontage
- Die Ausrüstung kann sowohl vertikal an der Wand als auch horizontal unter dem Schreibtisch montiert werden
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Komplett vormontiert mit Käfigschrauben und Muttern für den Einbau der Geräte
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
- Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
- Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer

---

### Hardware

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Garantiebestimmung    | Lifetime                       |
| Wandmontierbar        | Ja                             |
| Rack-Typ              | 2-Pfosten                      |
| Rahmentyp             | Open Frame                     |
| U-Höhe                | 4U                             |
| Montageschienenprofil | L-Shape                        |
| Mounting Hole Types   | Quadratisch (für Käfigmuttern) |
| Industrienormen       | EIA/ECA-310-E                  |

---

### Leistung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Weight Capacity | 125.3 lb [56.7 kg] |
|-----------------|--------------------|

---

Spezielle  
Hinweise/Anfo  
rderungen

|         |   |
|---------|---|
| Hinweis | Packung enthält 1½ Zoll-Schrauben zur Montage an Holzoberflächen. Für andere Materialien sind zusätzliche Montagematerialien erforderlich |
|---------|---|

---

Physische  
Eigenschaften

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Farbe                 | Schwarz |
| Construction Material | Stahl   |

---

Product  
Measurements

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Produktlänge   | 5.9 in [15.1 cm]  |
| Produktbreite  | 19.8 in [50.4 cm] |
| Produkthöhe    | 7.6 in [19.3 cm]  |
| Produktgewicht | 2.4 lb [1.1 kg]   |

---

Verpackungsin  
formationen

|  |                   |
|--|-------------------|
| Flache Verpackung (Montage erforderlich) | Nein              |
| Package Length                           | 20.4 in [51.9 cm] |
| Package Width                            | 8.3 in [21.1 cm]  |
| Package Height                           | 6.4 in [16.2 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung)              | 3.7 lb [1.7 kg]   |

---

Verpackungsin  
halt

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Im Paket enthalten | Vertikale Wandmontagehalterung |
|                    | M5-Käfigmuttern                |
|                    | M5-Schrauben                   |
|                    | Holzschrauben                  |



## Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

