

4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Product ID: RK419WALLV



De RK419WALLV 4U aan de wand te monteren reksteun is een veelzijdige opslagoplossing, waardoor apparatuur (netwerkapparaten, voedingsstrips, patchpanelen) verticaal kunnen worden gemonteerd (gelijk met de wand) om ruimte te besparen. De 4U-steun kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd, waardoor u direct toegang hebt tot de in uw werkruimte genstalleerde apparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Perfect voor SoHo (Small Office, Home Office)-omgevingen is de wandmontagesteun een ruimtebesparende oplossing op plaatsen met weinig ruimte voor een groot serverapparatuurrek.

De steunmontagegaten (voor de montage op een wand of onder het bureau) zijn aangebracht op een afstand van precies 16in (standaard bouwmaat) en zijn daardoor geschikt voor montage op bijna elke wand/plafond (bijv. gipsplaat).

De wandmontagesteun is geproduceerd volgens de EIA-310 19in rekstandaards, is gemaakt van robuust staal en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Meer opslagruimte nodig? StarTech.com biedt ook een [%product id="RK119WALLV" text="1U 19in wandmontagesteun"%], een [%product id="RK219WALLV" text="2U 19in wandmontagesteun"%] en een [%product id="RK319WALLV" text="3U 19in wandmontagesteun"%].

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand
- Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven

Features

- Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
- Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
- Wordt volledig voorgemonteerd geleverd met schroeven en moeren voor het plaatsen van apparatuur
- Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
- Apparatuur kan verticaal aan de wand worden gemonteerd of horizontaal onder een bureau
- 4U wandmontagedesign
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Wandmonteerbaar	Ja
	Rack type	2-Post
	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	4U
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Square (For Cage Nut)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties	Weight Capacity	125.3 lb [56.7 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De set omvat 1" bouten voor montage op houten oppervlakken. Extra bouten zijn nodig voor andere materialen
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Construction Material	Steel
Product Measurements	Lengte product	5.9 in [1.5 cm]
	Breedte product	19.8 in [5.0 cm]
	Hoogte product	7.6 in [1.9 cm]
	Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]
Verpakkingsinformatie	Plat verpakt (montage vereist)	No
		20.4 in [5.2 cm]
	Package Length	8.3 in [2.1 cm]
	Package Width	6.4 in [1.6 cm]

Package Height
Verzendgewicht (verpakt) 3.7 lb [1.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	Serrack/beugel voor verticaal wandmontage
	Meegeleverd	M5 kooimoeren
	Meegeleverd	houtschroeven
	Meegeleverd	M5 schroeven
	Meegeleverd	Handleiding

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

