

## 4 HE 19 Zoll Stahl Server Rack zur horizontalen Wandmontage

Produkt-ID: RK419WALVO



Das RK419WALVO 4U 19-Zoll-Rack aus Stahl zur seitlichen Wandmontage stellt eine robuste Lösung für die Unterbringung Ihrer Telekom-, Netzwerk- oder Serverausstattung dar. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieses Server-Rack kann in einem Serverraum, Büro oder über einem Türrahmen in Räumen montiert werden, die nicht groß genug für das Aufstellen eines großen Racks sind. So erhalten Sie mehr Platz zum Arbeiten, während die Geräte gut zugänglich bleiben.

Das Rack wurde gemäß den EIA-RS310-Normen gefertigt und ermöglicht die vertikale Montage von Geräten - Geräte, die nicht für die Rack-Montage geeignet sind, können installiert werden, indem das Rack als Wandgehäuse genutzt wird.

Die Montagebohrungen (zur Befestigung an der Wand oder der Tischunterseite) sind in einem Abstand von exakt 40,6 cm voneinander angeordnet, was dem Standardbaumaß entspricht und somit die Montage erleichtert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten
- Installieren Sie Bladeserver an einer beliebigen Stelle in einem Büro ohne einen eigenen Serverraum
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

## Merkmale

- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Dieses 4 HE Wandmontage Rack kann an der Wand montiert werden, wodurch Ihr Arbeitsbereich erweitert wird und die Geräte leicht zugänglich bleiben
- **PLATZSPAREND:** Perfekt für SOHO Umgebungen, bietet der Wandmontage Netzwerkschrank eine platzsparende Installation für Umgebungen, in denen die Grundfläche für ein Server Rack in voller Größe fehlt
- **ROBUSTES DESIGN:** Das vertikale, wandmontierbare Server Rack entspricht den EIA-RS310 19 Zoll Rack Standards und verfügt über ein robustes Stahldesign
- **TAA KONFORM:** Dieses TAA konforme 4 HE Vertikales Wandmontage Server Rack erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht die Anschaffung nach GSA Schedule
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Vertikales Wand Server Rack Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	4U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)

	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Leistung	Weight Capacity	61.1 lb [27.7 kg]
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
<hr/>		
Product Measurements	Interne Breite	19.5 in [49.6 cm]
	Interne Tiefe	19.5 in [49.6 cm]
	Produktlänge	22.0 in [55.8 cm]
	Produktbreite	19.8 in [50.4 cm]
	Produkthöhe	8.2 in [20.9 cm]
	Produktgewicht	22.0 lb [10.0 kg]
	Max. Montagetiefe	18.9 in [48 cm]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
	Paketlänge	22.5 in [57.2 cm]
	Paketbreite	20.9 in [53.0 cm]
	Pakethöhe	9.5 in [24.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	26.0 lb [11.8 kg]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - RK419WALVO 4U Rack zur Wandmontage
		16 - #10-32 Schrauben
		16 - #10-32 Cage Nuts

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.