

4-Pfosten 42HE Server Rack Gehäuse, 19" Netzwerkschrank/Datenschrank für Computer / AV / IT-Geräte, 19 Zoll Serverschrank mit Rollen, Großer Industrie-Netzwerkschrank

Produkt-ID: RK4236BKB



Dieser 42HE-Serverschrank bietet sicheren Stauraum für EIA-310-konforme 19"-Geräte wie Dell-, HP- und IBM-Server sowie Telekommunikations- und A/V-Geräte. Der Serverschrank ist eine kostengünstige und dennoch robuste Lösung mit einer Tragkraft von insgesamt 907 kg.

Problemlose Installation der Geräte

Dieses Netzwerk-Rack wird vormontiert geliefert und lässt sich mühelos installieren.

Mit den verstellbaren Montageschienen können Sie die Schienentiefe einfach von 6 bis 36 Zoll einstellen (152,4mm - 914,4mm), um Geräte mit voller Tiefe zu unterstützen. Die zusätzliche Tiefe unterstützt auch das zusätzliche Kabel- und Strommanagement hinter Ihren Geräten.

Sowohl die obere als auch die untere Platte haben abnehmbare Kabelabdeckungen, die einen einfachen Zugang für das Kabelmanagement ermöglichen. Das Rack verfügt außerdem über einen Erdungsdräht, der an der Vorder- oder Rückseite angebracht werden kann, so dass Sie Ihre Geräte für zusätzlichen Schutz erden können..

Bewahren Sie Ihre Ausrüstung sicher, kühl und zugänglich auf

Um die Sicherheit der im Rack montierten Geräte zu gewährleisten, verfügt dieses Rack über eine umkehrbare Fronttür, die verschiedene Rack-Konfigurationen ermöglicht. Sowohl die Vorder- als auch die Rücktür sind abschließbar. Das Gitterdesign erhöht den Luftstrom und sorgt für passive Kühlung.

Das Rack verfügt außerdem über leicht abnehmbare und abschließbare Seitenwände, die einen schnellen Zugriff auf Ihre Geräte ermöglichen und sie dennoch sicher aufbewahren.

Maximale Mobilität, mit Rollen im Lieferumfang

Der Schrank wird mit bereits installierten Rollen und Nivellierfüßen geliefert, so dass Sie ihn problemlos in Ihrem Büro, Studio oder Serverraum bewegen können. Außerdem passen Breite und Höhe des Racks durch Standard-Türöffnungen, so dass Sie Ihr Rack nach Bedarf verschieben können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Stellen Sie Ihre Geräte in Serverräumen und Rechenzentren auf, um den Platz zu maximieren und die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten
- Rackmontage von Servern, KVM-Switches, Netzwerkgeräten und Schrankkonsolen
- Unterbringung von Audio-/Videogeräten für die Übertragung in Ihrem Schneideraum oder Fernsehstudio

Merkmale

- EINSTELLBARE TIEFE: 4-Pfosten 42HE Server-Rack/Schrank mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe 15,2cm bis 91,4cm; 19" IT-Rack ist kompatibel mit einer großen Anzahl von Servern / Switches / Video / AV / Daten / IT-Netzwerkgeräten
- DESIGN UND BELÜFTUNG: 42HE Computerschrank mit abschließbarer und abnehmbarer Tür und Seitenwänden, mit belüfteter Oberseite für die Luftzirkulation; 4 Pfosten 19" mit 900kg Tragkraft(stationär); EIA/ECA-310-E-konform
- VOLLSTÄNDIG MONTIERT: Netzwerkschrank/Rack wird voll montiert geliefert; inkl. 52x M6-Schrauben, 52x M6-Käfigmuttern, 52x Unterlegscheiben, 1x Sechskantschlüssel, 2x Seitenwandschlüssel und 2x Türschlüssel; Server-Schrank ist EIA/ECA-310-E-konform
- SICHERHEIT & BELÜFTUNG: Der 42HE Rack-Serverschrank verfügt über abschließbare Gittertüren und abnehmbare Seitenwände mit unabhängigen Schnellverschlüssen, die Ihre Geräte schützen und gleichzeitig den Luftstrom für eine passive Kühlung verbessern
- MAXIMIEREN SIE IHRE MOBILITÄT: Das IT-Rack/Schrank mit 4 robusten Stahlpfosten ist bereits mit Rollen und Nivellierfüßen ausgestattet, um die Mobilität Ihres Büros, Studios oder Serverraums zu erleichtern

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	42U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
	Erdungssöse(n)
	Stellfüße
	Wird vollständig montiert geliefert
	U-Markierungen
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	1999.9 lb [907 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	396.9 lb [180 kg]

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden

Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss

Product Measurements

Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	6.5 ft [2.0 m]
Produktgewicht	275.6 lb [125.0 kg]
Max. Montagetiefe	36.0 in [91.4 cm]
Min. Montagetiefe	6.0 in [15.2 cm]
Höhe mit Rollen	80.7 in [205.1 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	3.6 ft [1.1 m]
Paketbreite	26.8 in [68.0 cm]
Pakethöhe	7.2 ft [2.2 m]

Versandgewicht
(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rackgehäuse
	52 - M6-Schrauben
	52 - M6 Käfigmuttern
	52 - Unterlegscheiben
	1 - Sechskantschlüssel

2 - Seitenpanel Schlüssel

2 - Türschlüssel

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

