

4-Pfosten 42HE Server-Rack/Schrank, 19 Zoll Daten-Rack/Schrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Rack/Server-Schrank mit Rollen, Großer Industrie-Netzwerkschrank

Produkt-ID: RK4242BK24



This 42U server rack cabinet provides security for storing standard 19" rack-mount equipment. The rack is compatible with EIA-310 compliant equipment and supports a weight capacity of 3300 lb. (1500 kg).

This computer rack cabinet ships fully assembled and ready to use with:

- 200 M6 cage nuts and screws
- Two 0U tool-less mounting panels
- Hook-and-loop tie
- Casters for portability

The mounting rails can be adjusted from 5.2" - 35" (13.2 cm - 89 cm) to support full-depth equipment installations and the extra width and depth provide space for additional cable and power management.

This rack features front and rear locking mesh doors to keep your equipment secure awhile increasing airflow to promote passive cooling. The removable side panels with independent quick-release locks provide access to your equipment easily while keeping it secure.

The portable server rack enclosure features casters, providing ease of mobility around your server space. The width and height of the rack fit through standard doorways, giving you the freedom to wheel your server rack into different rooms as needed.

StarTech.com offers a wide selection of products that help you to optimize your server rack storage space.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Broadcasting equipment
- Mount servers and KVM switches
- Deploy to maximize space
- Keep equipment secure

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4-Pfosten 42HE Server-Rack/Schrank mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe 12,7cm bis 88,9cm; 19" IT-Rack ist kompatibel mit einer großen Anzahl von Servern / Switches / Video / AV / Daten / IT-Netzwerkgeräten
- **DESIGN UND BELÜFTUNG:** 42HE Computerschrank mit abschließbarer und abnehmbarer Tür und Seitenwänden, mit belüfteter Oberseite für die Luftzirkulation; 4 Pfosten 19" mit 900kg Tragkraft(stationär); EIA/ECA-310-E-konform
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT:** Netzwerkschrank/Rack wird voll montiert geliefert; inkl. 50x M6-Schrauben, 50x M6-Käfigmuttern, 50x Unterlegscheiben, 1x Sechskantschlüssel, 2x Seitenwandschlüssel und 2x Türschlüssel; Server-Schrank ist EIA/ECA-310-E-konform
- **SICHERHEIT & BELÜFTUNG:** Der 42HE Rack-Serverschrank verfügt über abschließbare Gittertüren und abnehmbare Seitenwände mit unabhängigen Schnellverschlüssen, die Ihre Geräte schützen und gleichzeitig den Luftstrom für eine passive Kühlung verbessern
- **MAXIMIEREN SIE IHRE MOBILITÄT:** Das IT-Rack/Schrank mit 4 robusten Stahlpfosten ist bereits mit Rollen und Nivellierfüßen ausgestattet, um die Mobilität Ihres Büros, Studios oder Serverraums zu erleichtern

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Nein

Rack-Typ 4-Pfosten

Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	42U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Integrierte Kabelführung
	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
	Erdungsöse(n)
	Stellfüße
	Wird vollständig montiert geliefert
	U-Markierungen
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	3307.5 lb [1500 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	2315.2 lb [1050 kg]

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahlgeflecht

Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer hinterer Klappe

Product Measurements

Interne Breite	23.6 in [60 cm]
Interne Tiefe	41.4 in [105.2 cm]
Produktlänge	3.5 ft [1.1 m]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	6.4 ft [2.0 m]
Produktgewicht	284.4 lb [129.0 kg]
Max. Montagetiefe	35.0 in [88.9 cm]
Min. Montagetiefe	5.2 in [13.2 cm]
Höhe mit Rollen	78.4 in [199.2 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	3.8 ft [1.2 m]
Paketbreite	26.8 in [68.0 cm]
Pakethöhe	7.0 ft [2.1 m]
Versandgewicht (Verpackung)	353.9 lb [160.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rack Server Gehäuse
	200 - M6-Käfigmuttern
	200 - M6-Schrauben
	200 - Unterlegscheiben aus Kunststoff
	1 - Sechskantschlüssel

2 - Schlüssel

1 - 10 ft. [3 m] Hook and Loop Tape

1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.