

4HE 19" Desktop Rack mit offenem Rahmen - 2 Pfosten Freistehendes Netzwerk Rack,
Switch Tiefe für Patch Panel/Daten/AV/Studio/IT Geräte 42 kg Kapazität mit
Käfigmuttern/Schrauben

Produkt-ID: RK4OD



Dieses Desktop Rack mit offenem Rahmen bietet 4HE Stauraum zur Befestigung kleinerer A/V und IT Geräte.

Mit dieser Daten Rack mit 2 Pfosten können Sie Geräte zu einem Bruchteil der Kosten von herkömmlichen Racks befestigen. Das bodenstehende Rack entspricht den EIA-310 Standards für die Rackmontage und ist aus massivem Stahl gefertigt, was eine stabile und sichere Lösung für die Befestigung Ihrer geschäftskritischen Geräte gewährleistet.

Das 4HE Desktop Rack hat ein freistehendes Design mit offenem Rahmen, das mit einer kleinen Stellfläche Platz spart. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Geräte zur Rack-Montage auf jeder beliebigen Oberfläche in Ihrem Büro zu befestigen, z. B. auf dem Schreibtisch. Das macht es einfach, häufig auf Ihre Geräte zuzugreifen.

Der freistehende Netzwerkschrank ist einfach zu montieren und enthält eine Packung mit 16 M5 Schrauben und Käfigmuttern. Wenn Sie nach einer Lösung für die Desktop Montage mit mehr Einheiten suchen, bietet StarTech.com auch 8HE und 12HE Desktop Computer Racks mit 2 Pfosten an.

StarTech.com führt gründliche Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um zu gewährleisten, dass wir die Industriestandards erreichen oder übertreffen und Computerfachleuten hochwertige Produkte anbieten. Unsere Technischen Berater vor Ort verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren StarTech.com-Ingenieuren zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Sparen Sie Platz in Ihrem SoHo (Small Office, Home Office)- oder Serverraum, indem Sie Ihre Geräte auf dem Schreibtisch oder einer anderen Fläche platzieren, sodass sie keine Stellfläche auf dem Boden beanspruchen
- Platzieren Sie Patchpanels und andere kompakte Rack-Geräte ordentlich auf oder neben Ihrem Schreibtisch

Merkmale

- 2-POST 4U DESKTOP SERVER RACK: Open frame rack for 19" rackmount networking / AV / media / IT equipment; Ideal for use on a workbench or small home/office spaces without dedicated wiring closets
- DESIGNED FOR EASY ACCESS: This mini free standing network rack is 9.3in (23.6 cm) in height with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front and rear access to equipment is required
- TECH SPECS: 4U Open Frame Rack; 19in Wide; 2 Post; EIA/ECA-310-E Compliant; Units (U) Heights Marked; 88.2lb (40 kg) Capacity; M6 Cage nuts and screws included.
- EASY SHIPPING AND ASSEMBLY: Compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser 2-Pfosten 4HE Desktop Rack Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	4U

	Besondere Funktionen	Einfache Montage
		U-Markierungen
	Montageschienenprofil	G-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity	88.2 lb [40 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	11.6 in [29.6 cm]
	Produktbreite	19.8 in [50.3 cm]
	Produkthöhe	9.3 in [23.6 cm]
	Produktgewicht	3.2 lb [1.5 kg]
	Max. Montagetiefe	11.4 in [29.0 cm]
Verpackungsinformationen	Paketlänge	4.8 in [12.1 cm]
	Paketbreite	22.2 in [56.5 cm]
	Pakethöhe	4.4 in [11.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.2 lb [1.9 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Linke Basishalterung
		1 - Rechte Basishalterung

- 1 - Linke vertikale Schiene
- 1 - Rechte vertikale Schiene
- 1 - Basishalterung vorne
- 4 - Gummifüße
- 8 - M5x12 Montageschrauben
- 16 - M6x12-Schrauben
- 16 - M6-Käfigmuttern
- 16 - M6 Kunststoffunterlegscheiben
- 1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.