

5HE Vertikale Wandhalterung Rack - 19 Zoll Low Profile Offene Wandhalterung - Netzwerk/Serverraum/Daten/AV/IT/Patch Panel/Kommunikation - mit Käfigmuttern/Schrauben

Produkt-ID: RK519WALLV



Die RK519WALLV 5U Wandhalterung bietet eine vielseitige Aufbewahrungslösung, sodass Geräte (Netzwerkgeräte, Steckdosenleisten, Patchpanels) vertikal (wandbündig) angebracht werden können, um Platz zu sparen. Alternativ kann die 5U Halterung für die horizontale Montage unter einem Schreibtisch angebracht werden, sodass Sie die installierten Geräte direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus problemlos nutzen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Die Wandhalterung eignet sich ideal für SOHO-Umgebungen (Small Office, Home Office) und bietet eine platzsparende Montage in Umgebungen, in denen der Platz für ein Server-Rack in voller Größe nicht ausreicht.

Da sie für die Montage auf nahezu jeder Wand-/Deckenfläche (z. B. Trockenbau) geeignet ist, sind die Montagelöcher der Halterung (zur Montage an einer Wand oder der Schreibtischunterseite) genau 40 cm voneinander entfernt und entsprechen so dem standardmäßigen Ständerwerk.

Sie benötigen zusätzlichen Stauraum? Von StarTech.com ist auch Folgendes erhältlich:

1U 48 cm Wandhalterung

2U 48 cm Wandhalterung

3U 48 cm Wandhalterung

4U 48 cm Wandhalterung

Die Wandhalterung ist gemäß den Normen EIA-310 für 19 Zoll Racks konstruiert und verfügt über ein

robustes Stahl-Design.

Zertifikate, Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Nutzen Sie dieses Wandmontagerack mit 5 HE zum vertikalen Einbau von Servern, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräten

Merkmale

- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Diese TAA-konforme, flache 5U vertikale Rackhalterung ermöglicht die vertikale Montage von Servern, Netzwerk-Switches, Patchpanels oder AV-Geräten für einfachen Gerätezugang, wenn ein ganzes Rack nicht wünschenswert ist
- **ROBUSTES DESIGN:** Die gemäß den Normen EIA-310 für 19 Zoll Rack konstruierte Wandhalterung verfügt über eine robuste, solide Stahlkonstruktion, die bis zu 200 kg trägt und gleichzeitig sicherstellt, dass die Geräte sicher montiert werden und nicht im Weg
- **KEIN ZUSAMMENBAUEN ERFORDERLICH:** Das L-förmige Rack mit offenem Rahmen wird vollständig zusammengebaut mit Schrauben für Montagekäfig und für die Montage von Geräten sowie mit 3,8 cm Schrauben für die Montage des Racks auf Holzoberflächen geliefert. Es ist eine praktische Lösung für alle Ihre Small Office/Home Office-Anforderungen
- **STANDARDISIERTE LOCHGRÖSSE:** Die Montagebohrungen der vertikalen 5U Rackhalterung betragen 40 cm von Mitte zu Mitte, um für eine größere Stabilität zu sorgen und damit sie zu den standardmäßigen Wandbolzen passen. Zur ultimativen Kompatibilität funktioniert sie mit den meisten 48 cm großen Geräten, die auf einem Rack angebracht werden können.
- **BRANCHENFÜHRENDER SUPPORT:** StarTech.com bietet lebenslangen Produktschutz und kostenlosen lebenslangen technischen Support für diese Patchpanel-Wandhalterung und ist seit über 30 Jahren die erste Wahl der IT-Profis und Unternehmen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Wandmontierbar Ja

Rack-Typ 2-Pfosten

	Rahmentyp	Open Frame
	U-Höhe	5U
	Montageschienenprofil	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
	Allgemeine Spezifikationen	Hinweis zur Tragkraft: Die angegebene Tragkraft ist die Tragkraft des Produkts. Die Struktur der Wand, an der das Rack montiert wird, bestimmt letztendlich die effektive/operative Tragkraft.
Leistung	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Packung enthält 1½ Zoll-Schrauben zur Montage an Holzoberflächen. Für andere Materialien sind zusätzliche Montagematerialien erforderlich
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
	Produktbreite	9.3 in [23.5 cm]
	Produkthöhe	5.9 in [15.0 cm]
	Produktgewicht	3.0 lb [1.4 kg]
Verpackungsinformationen	Paketlänge	10.2 in [25.9 cm]
	Paketbreite	22.1 in [56.2 cm]

Pakethöhe 7.1 in [18.1 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 4.6 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Vertikale Wandmontagehalterung
	16 - M5-Käfigmuttern
	16 - M5-Schrauben
	6 - Holzschrauben

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.