

6U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 15" / 38,1 cm - scharnierende behuizing

Productcode: RK616WALM



Met deze 6U server rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren. De behuizing heeft een montagediepte tot 38,1 cm en een maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmonteerbare design is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

De 6U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd. Bij het aan de wand te monteren server rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om het rack met apparatuur te vullen, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK616WALM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
- Wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief een 1U schap en een 3 meter lange klittenbandkabelbinder
- Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails met 2 stijlen
- Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
- Maximaliseer de compatibiliteit door de montagerails te wisselen tussen vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 gaten

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	6U

Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Geïntegreerd kabelbeheer
	Aardingslip(pen)
	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
	Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Product Measurements

Interne breedte	23.4 in [59.4 cm]
-----------------	-------------------



Interne diepte	17.7 in [45 cm]
Lengte product	17.7 in [45 cm]
Breedte product	23.6 in [60 cm]
Hoogte product	14.6 in [37.1 cm]
Gewicht product	38.9 lb [17.6 kg]
Maximale montagediepte	14.8 in [37.5 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	26.6 in [67.5 cm]
Package Width	20.7 in [52.5 cm]
Package Height	17.7 in [45 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	43.3 lb [19.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	aan de wand te monteren behuizing
	1U schap
	rol met klittenband kabelbinders
	12-24 kooimoeren
	12-24 schroeven
	sleutels deur
	sleutels zijpaneel
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.