2 Post 6U Wandmonteerbare Netwerkkast met 1U Schap, 19" Scharnierende Patchkast voor Data/AV/Electronica/Computer Apparatuur, Veelzijdig Geventileerd Server Rack, Vergrendelbaar

Productcode: RK616WALM

Met deze 6U server rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren. De behuizing heeft een montagediepte tot 38,1 cm en een maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmonteerbare design is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

De 6U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd. Bij het aan de wand te monteren server rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om het rack met apparatuur te vullen, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende

boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra

• Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt

• Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

• 2-POST 6U SERVERKAST: Wandmonteerbare netwerkkast met een maximale montagediepte van 38 cm; Ideaal voor installatie van netwerk switches, patchpanelen en andere rackmonteerbare apparatuur in een magazijn, thuis/op kantoor, in winkel of serverruimte

• EENVOUDIGE TOEGANG: De wandmonteerbare serverkast heeft een gesloten en vergrendelbaar ontwerp met eenvoudige toegang tot de achterkant van de gemonteerde apparaten; Compacte vergrendelbare data rack met omkeerbare en verwijderbare voordeur en zijpanelen

• STEVIGE CONSTRUCTIE: De 6U wandmonteerbare patchkast is vervaardigd uit hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor stevigheid en duurzaamheid met een maximaal draagvermogen van 90kg

• VOORGEMONTEERD: Draaibare netwerkkast wordt volledig gemonteerd geleverd met alle nodige schroeven en kooimoeren om uw apparatuur te monteren; Inclusief een schap en een rol klittenband; Wandmonteerbare kast is EIA/ECA-310-E compliant

• ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE KOELING: Geventileerde IT rack behuizing met deur en zijpanelen gemaakt van stevig gaas voor een continue luchtstroom; Ondersteunt actieve koeling met maximaal vier optionele 120 mm ventilators (zie ACFANKIT12)

Hardware

Garantiebeleid	5 Years

	Wandmonteerbaar	Ja
	Rack type	Met 2 stijlen
	Type frame	Gesloten kast
	U-hoogte	6U
	Speciale functies	Verstelbare montagerails
		Geïntegreerd kabelbeheer
		Aardingslip(pen)
		Volledig gemonteerd geleverd
		U-markeringen
		Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
		Schroefdraadgat
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type voordeur	Staalgaas
	Kenmerken deur	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare

	voorkant	voordeur
	Type zijpaneel	Staalgaas
	Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Product Measurements		
	Interne breedte	23.4 in [59.4 cm]
	Interne diepte	17.7 in [45 cm]
	Lengte product	17.7 in [45.0 cm]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	14.6 in [37.1 cm]
	Gewicht product	38.8 lb [17.6 kg]
	Maximale montagediepte	14.8 in [37.5 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Package Length	26.8 in [68.0 cm]
	Package Width	20.9 in [53.2 cm]
	Package Height	17.6 in [44.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	40.8 lb [18.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - aan de wand te monteren behuizing
		1 - 1U schap
		1 - rol met klittenband kabelbinders
		24 - 12-24 kooimoeren
		24 - 12-24 schroeven

2 - sleutels deur

2 - sleutels zijpaneel

1 - handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.