

6U väggmonterat serverrackskåp - upp till 15 tum djup

Produkt ID: RK616WALM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med det här 6U serverrackskåpet. Skåpet har ett monteringsdjup på upp till 38,1 cm med en maximal lastkapacitet på 90 kg.

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Enkel installation av utrustning med det här väggmonterade nätverksracket med 2-stolpars monteringskenor som kan placeras för att ge mer utrymme bak eller fram i skåpet enligt dina behov.

6U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet. Det väggmonterade racket levereras komplett med alla nödvändiga monteringskruvar och korgmuttrar montering så du slipper slösa tid och pengar på att köpa dem separat.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghmontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- **6U RACKSKÅP FYRA STOLPAR:** Vägghmonterat serverrack med ett maximalt monteringsdjup på 38,0 cm är perfekt för installation av nätverksswitchar, patchpaneler och annan rackmonterad utrustning i ditt lager, hem/kontor, butik eller serverrum
- **ENKEL ÅTKOMST:** Vägghmonterat datarack med en sluten och låsbar rackdesign med enkel åtkomst till baksidan av de monterade enheterna. Litet låsbart serverskåp med vändbar och avtagbar frontdörr och avtagbara sidopaneler
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** Det väggmonterade 6U-nätverksskåpet är tillverkat av högkvalitativt kallvalsat SPCC-stål för styrka och hållbarhet med en maximal viktkapacitet på 90 kg
- **FÄRDIGMONTERAD:** Svängbart nätverksskåp levereras helt monterat med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för att montera din utrustning. Inkluderar ett hyllplan och en rulle kardborreband. Vägghmonterat utrustningsskåp är EIA/ECA-310-E-kompatibelt
- **UTFORMAD FÖR KYLNING:** Ventilerad IT-rackinneslutning med nätförsedda frontluckor och sidopaneler för passivt luftflöde och stöd för aktiv kylning med upp till fyra 120 mm fläktar (t.ex. ACFANKIT12 - endast tillgängligt i USA/CA)

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Vägghmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag

	Ramtyp	Inneslutet skåp
	U-höjd	6U
	Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
		Inbyggd kabelhantering
		Jordningsklack(ar)
		Ships Fully Assembled
		U-markeringar
		Kan väggmonteras med gångjärn på baksidan
	Profil monteringsskenor	L-Shape
	Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
		Gångat hål
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende		
	Färg	Svart
	Främre dörr	Stålnät
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
	Sidopaneler	Stålnät
	Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Product Measurements		
	Inre bredd	23.4 in [59.4 cm]

Inre djup	17.7 in [45 cm]
Produktlängd	17.7 in [45.0 cm]
Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöjd	14.6 in [37.1 cm]
Produktvikt	38.8 lb [17.6 kg]
Maximalt monteringsdjup	14.8 in [37.5 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	21.3 in [54.0 cm]
Paketets bredd	26.5 in [67.2 cm]
Paketets höjd	17.9 in [45.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	39.0 lb [17.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
	1 - 1U hylla
	1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
	24 - 12-24 korgmuttrar
	24 - 12-24 skruvar
	2 - dörrnycklar
	2 - nycklar till sidopanel
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	5 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.