

2-Pfosten 6HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack, 18" Tief, Wandmontage Daten-Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RK619WALLO



Dieses 6 HE Rack mit offenem Rahmen zur Wandmontage bietet 6 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und Ordnung schaffen. Das Geräte-Rack kann auf 48 cm bis zu 80 kg tragen.

Das Rack mit offenem Rahmen zur Wandmontage ist 45,7 cm tief und eignet sich daher ideal für kleinere Räume. Es wird vollständig montiert geliefert und verfügt über Montagebohrungen mit einem Abstand von 40 cm. Daher eignet es sich zur Montage an fast jeder Wand, wenn man vom üblichen Ständerabstand in Wandrahmen ausgeht.

Sie können das Rack zur Wandmontage mit offenem Rahmen in Räumen mit begrenztem Platz montieren, etwa an der Wand eines Serverraums, eines Büros oder über einer Tür, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zugänglich sind.

Durch den offenen Rahmen werden Geräte in dem kleinen Netzwerk-Rack zur Wandmontage passiv gekühlt. Darüber hinaus bietet der offene Rahmen einfachen Zugriff und Konfigurierbarkeit für Ihre Geräte. So können Sie Ihre Produktivität maximieren.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Eignet sich ideal zur Installation von Netzwerk-Switches, wo sie nicht im Weg sind (z. B. hoch oben an der Wand), in einer Zweigstelle, einem Lager oder einem Superstore
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Merkmale

- **2 PFOSTEN 6HE WANDMONTAGE NETZWERK RACK:** EIA/ECA-310 konformes open frame Serverrack mit einer Einbautiefe von 17.1" (43,5cm) ist ideal für die Installation von IT-/AV-/Datengeräten, Patchpanels, Fachböden und Switchen in kleinen Räumen
- **HEAVY DUTY:** Dieses strapazierfähige Rack mit 2 Pfosten und offenem Rahmen bietet einen ungehinderten Luftstrom und ist einfach zu installieren. Gefertigt aus kaltgewalztem SPCC-Stahl mit Tragkraft von bis zu 80kg
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT:** Der Wandmontage-Serverrack wird komplett montiert geliefert, mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern die Sie für die Montage Ihrer Geräte brauchen; das Wandmontage-Rack ist TAA- und EIA/ECA-310-E-konform
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serverrack mit 2 Pfosten und offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Klettverschlussbänder beigelegt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 6 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime	
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	6U

	Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert
		Wandaufhängung möglich
	Montageschienenprofil	G-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity	176.4 lb [80 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
	Produktbreite	21.9 in [55.5 cm]
	Produkthöhe	16.0 in [40.7 cm]
	Produktgewicht	23.2 lb [10.5 kg]
	Max. Montagetiefe	17.1 in [43.5 cm]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
	Paketlänge	21.3 in [54.1 cm]
	Paketbreite	25.1 in [63.7 cm]
	Pakethöhe	19.7 in [50.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	25.2 lb [11.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rack
	24 - M6-Schraube
	24 - M6-Käfigmuttern
	1 - 3-Meter-Rolle mit schwarzem Klettverschluss

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.